

塑料识别 不再仅仅依赖 鼻子和猜测

PolyMax™分析仪可以有效地帮助您识别塑料种类，避免因采购到错误类型的塑料而遭受严重损失，而且它是世界上首款能够准确识别浅色和深色塑料的手持仪器，在买卖交易塑料时使用它会让您做决策准确无误。

世界上首款能准确识别浅色和深色塑料的手持仪器

PolyMax™塑料识别分析仪具备强大的分析能力，使用它能够帮助您快速准确地鉴别出塑料种类，降低交易风险，提升您的业务利润。

内置强大丰富的数据库

PolyMax™分析仪数据库内置100种以上的塑料类型，能够快速准确识别浅色和深色塑料，以及它们的衍生塑料，包括但不限于以下几种塑料：

- | | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| + 聚氯乙烯 (PVC) | + 聚碳酸酯 (PC) | + 聚丙烯 (PP) |
| + 聚乙烯 (PE) | + 聚苯乙烯 (PS) | + 尼龙 |
| - PET (E) - HDPE | - EPS - ABS | - 尼龙 6 |
| - PET (G) - LDPE | - HIPS - SAN | - 尼龙 6.6 |
| - PET (A) | | - 尼龙 12 |

并且您可以根据需要，对数据库进行拓展，方便您的测试。

简单易用

PolyMax™分析仪将实验室分析技术融入到手持仪器里，它采用简单快速的打点即测的方式，牢固耐用，任何人都可以使用它进行快速准确的分析。

可信赖的分析报告

PolyMax™分析仪会提供带有时间戳和样品照片的分析报告。

坚固耐用，使用安全

使用PolyMax™分析仪，就能避免因采购错误种类塑料而产生的退货费用，以及由此而产生的声誉损失。它使用安全，而传统的通过燃烧来识别塑料种类的方法会产生有毒气体。



可识别任何形式的工业塑料

- | | | |
|------|------|------|
| + 卷状 | + 捆包 | + 片状 |
| + 碎片 | + 颗粒 | |
| + 瓶子 | + 托盘 | + 地毯 |

技术参数

- | | |
|--|-------------------|
| + 数据库内置100种以上的塑料类型，并支持拓展和自定义。 | + 电池支持仪器连续工作4小时以上 |
| + 25.4cm (长) x 10.2cm (W) x 30.5cm (高) | + 标配2块移动式充电锂电池 |
| + 2.1kg | + 标配交流充电器 |
| + 仪器使用环境温度：0°C to 35°C | + 标配单手提箱 |
| | + 一年质保期 |

如果您需要现场演示仪器，请访问我们的网站 www.chemlabcorp.com，或拨打 400 033 5217 相关人员会为您安排。



TSI 中国区金牌合作伙伴！

上海凯来实验设备有限公司
全国统一客服电话：400 033 5217
网址：www.chemlabcorp.com
电话：021-58955731 58955762/63
传真：021-58955730

北京办事处：
电话：010-64981272、64987204
广州办事处：
电话：020-38013654、38013834
杭州办事处：
电话：0571-86430918、86983871

青岛办事处：
电话：0532-55662224
南京办事处：
电话：025-83439592



轻松扫一扫，即刻关注
上海凯来官方微信