



6D Aerosol Generator

6D 气溶胶发生器



APPLICATION 应用

层流台

生物安全柜

手套箱

HEPA 吸尘机

HVAC 系统

HEPA 过滤器

正压过滤装置

手术室

核子过滤系统

科研

6D 气溶胶发生器是一个小型的便携式的 Laskin 喷嘴型气溶胶发生器。6D 适合于风量小于 2000cfm(大约 3200 立方米/小时)的系统。应用于工作台，正压系统，生物安全柜等检测。

使用转接头，6D 能用于正压系统的检测。现场维护简单。内置的空压机使使用非常简单，只需要电源，而不需要额外的压缩空气。

6D 气溶胶发生器通过标准的校准过的压力阀产生气溶胶。6D 已经取得了 CE 认证。

6D 气溶胶发生带有可视液位，排液口和电源线放置装置，使操作、运输和保存简单和方便。

Product specifications:

产品规格

气溶胶输出范围：50-2000cfm (3200 立方米/小时)

气溶胶浓度：

100 微克/升 (流量为 200cfm 320 立方米/小时)

10 微克/升 (流量为 2000cfm 3200 立方米/小时)

发生类型：2 或者 6 个 Laskin 喷嘴

气溶胶类型：冷发生

大小：37cm L × 26cm W × 23cm H

重量：15 公斤

电源：110VAC/60 Hz or 220VAC/50Hz

压缩空气：不需要，自带空压机

标准：

Filtration Industry: NSF 49, IEST, ISO-14644

Electrical. & Safety: CE, FCC, EN61010-1:2010, EN61326-1:2006

香港办事处:

Add.: Unit 3A, 20/F, Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong.

香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 20 楼 3A 室

Tel: +852 2893 5880

Fax: +852 2893 5890

Email: info@chinarainbow.com.hk

上海办事处:

Add.: Room 1402, No. 23, Lane 1663 Dongfang Road, 200127, Shanghai, China

中国上海市东方路 1663 弄 23 号 1402

Tel: +86 (21) 5108 2920

Fax: +86 (21) 5106 2120

Email: info@chinarainbow.com.hk