




Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG

www.foedisch.de

移动型高温红外分析系统 MCA10





移动型高温红外分析系统MCA 10

- 可测量CO₂, H₂O, CO, SO₂, NO, NO₂, N₂O, NH₃, HCl, HF, CH₄, O₂
- 允许取样管线最长是50米，可以测量多种红外气体组分，特殊组分根据要求可定制，具体咨询厂家。
- 量程 (最小 /最大):

CO: 0 ... 75 / 5000 mg/m³

NO: 0 ... 100 / 5000 mg/m³

SO₂: 0 ... 25 / 5000 mg/m³

H₂O: 0 ... 40 Vol%

CO₂: 0 ... 25 Vol%

N₂O: 0 ... 50 / 2000 mg/m³

NO₂: 0 ... 50 / 2000 mg/m³

HCl: 0 ... 15 mg/m³


NH₃: 0 ... 10 mg/m³

HF: 0 ... 20 mg/m³

O₂: 0 ... 25 Vol%

MCA 10 分析仪- 特点


- 最多同时测量11个红外组分和O₂
- 气室进一步的改进 → 允许加长的气路，测量室的灵敏度进一步提高
- 进一步改进了交叉干扰的补偿



A	探测单元
B	测量气室
C	发射单元
D	压力测量/流量测量
E	氧传感器探头
F	气体分布模块



移动型 MCA 10系统



- 移动式MCA10可测量CO₂, H₂O, CO, SO₂, NO, NO₂, N₂O, NH₃, HCL, HF, CH₄, O₂.
- 用于数据记录的仪表模块 和 输入面板 被安装在铝架中。
- 总计有两个箱子，包含了气体取样探头和伴热管线（10米）




移动型 MCA 10



- 1 仪表气减压阀
- 2 进气减压阀
- 3 安全开关（仪表, 风扇, 系统, 管线, 取样探头）
- 4 仪表气连接
- 5 电源
- 6 伴热管线电源
- 7 取样探头电源
- 8 模拟输出, 电子



移动性 MCA 10




电脑触摸屏包括安全窗户



风扇和电源



北京乐氏联创科技有限公司



乐氏科技
LESHI TECH


我们提供:

- ★ 技术咨询及测试方案的设计
- ★ 现场测试及服务
- ★ 产品的售后服务和技术支持



2家公司及3个联络点

- ◆ **北京乐氏联创科技有限公司**
负责华北、东北、西北等区域
 - ◆ **安徽思成仪器技术有限公司**
负责华北、东北、西北等区域
1. **上海联络点:021-65537608**
 2. **重庆联络点:023-88668943**
 3. **新疆联络点:013701092417**



乐氏科技
LESHI TECH

- **北京乐氏联创科技有限公司**
- **地址:北京市海淀区曙光花园智业园B座15E**
- **邮编:100097**
- **电话:010-88450545;88450655;88450855;**
- **传真:010-88459180**
- **网址: www.leshi-tech.com**
- **邮件: info@leshi-tech.com**



• **THANK YOU!**

• **谢谢大家!**