

# IS120-Q型pH计


时尚 \* 简约 \* 精准 \* 高性价比




传统的pH测量又有了  
“Q”的选择!

- 独创的半触屏设计
- 丰富而直观的操作界面
- 屏幕导航，操作变得更为有趣

- >> “Q”在全透的时尚造型
- >> “Q”在变色的触感开关
- >> “Q”在直观巧妙的界面设计



Slope **-1888.8** pH  
mV % 







---

Offset **188.8** mV  
MTC ATC °C°F clr **888**  
MR

---

B1	1.68	4.01	7.00	10.01	
B2	2.00	4.01	7.00	9.21	11.00
B3	1.68	4.00	6.86	9.18	12.46
B4	1.68	4.01	6.86	9.18	

Other

★ ★ ★ ★ ★

X.X fast  
X.XX standard

▶

**Cal**

⬆

⬇

SSD

⬆

- >> IS120-Q1
- >> IS120-Q2



## 技术参数

参数	型号	IS120-Q1	IS120-Q2
测量模式		pH/mV测量	pH/mV测量
pH范围 (pH)		0.00 至 14.00	0.00至 14.00
pH分辨率 (pH)		0.01 / 0.1可选	0.01 / 0.1可选
pH精度 (pH)		± 0.01(0.01级)	± 0.01(0.01级)
mV范围 (mV)		-2000 至 2000	-2000 至 2000
mV分辨率 (mV)		1	1
mV相对精确性 (mV)		± 1 ( ±0.05% ( FS ) )	± 1 ( ±0.05% ( FS ) )
温度范围 (°C)		MTC : -5 至 105.0 °C	MTC : -5 至 105.0 °C
		ATC : -5 至 105.0 °C	ATC : -5 至 105.0 °C
温度精度 (°C)		± 0.5 °C	± 0.5 °C
校准		内置4组缓冲液, 自动识别	内置4组缓冲液, 自动识别
数据库		— —	99组测量数据
输出方式		RS232	RS232, 可选配打印机
显示器		5.0英寸大屏幕液晶显示屏, 白色LED背光	5.0英寸大屏幕液晶显示屏, 白色LED背光
电源		外部电源 9V/1A	外部电源 9V/1A
pH输入		BNC,阻抗 > 10e+12Ω	BNC,阻抗 > 10e+12Ω
温度输入		NTC 30kΩ	NTC 30kΩ
订货号		85000120Q1	85000120Q2
配置		IS120-Q, 电极支架, 仪迈YE201二合一pH复合电极, 缓冲液50mlx2 ( pH 4.01和 pH 6.86 )	IS120-Q, 电极支架, 仪迈YE203三合一pH复合电极, 缓冲液50mlx3 ( pH4.01,pH6.86, pH 9.18 )

### 上海仪迈仪器科技有限公司

电话: 021-37761008 传真: 021-37761230 网址: <http://www.insmark.com.cn>

地址: 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 3 幢 402 室

成都服务中心: 成都市锦江区总府路18号春熙商汇广场1813, 电话: 028-86895328

广州服务中心: 广州市海珠区工业大道南金碧五街41号805室, 电话: 18126751648

### 特约经销商

