



迷你溶剂泵

可靠的小剂量灌装



迷你溶剂泵

迷你溶剂泵是高品质手动泵，用于5升以内的小容器如瓶子、小罐、油箱，可以可靠地灌装和计量溶剂和易燃液体。

简单的原则-高效

手泵根据超压原理工作，泵球在容器里建立超压，迫使液体向外。这样仅软管、泵管和出口与所灌装液体接触。

为确保安全，使用泄压阀保护溶剂泵，防止由阳光等引起的过度压力积聚。



高品质材料

手泵中与介质接触的所有部件都是由高质量惰性材料聚四氟乙烯和不锈钢（1.4301，1.4404）制造，具有优良的耐化学性，因此迷你溶剂泵特别适用于高纯度的液体和易燃介质如丙酮、异丙醇、乙醇、甲醇等。

- ↔ 适合1-5 L的容器
- ↔ GL45螺纹连接
- ↔ 可选S40、GL38、GL32连接配件
- ↔ 与介质接触的部分为PTFE和不锈钢(1.4301, 1.4404)
- ↔ PTFE管（6×8mm）0.4m
- ↔ 包括接地电缆2m

在危险区灌装

交货时包括接地电缆，可使用束状插头方便与溶剂泵连接，转移静电电荷，从而安全灌装可燃介质。

灵活的应用

溶剂泵允许从各种尺寸的容器填充。输送容器内液体的灵活的PTFE软管可以缩短到任何长度，这保证了理想地排空残余液体，甚至是从圆底瓶罐。



手泵使用GL45标准螺纹连接器。使用适当的螺纹接头（配件），可以很容易地连接到螺纹尺寸为S40、GL38、GL32的容器。



准确转移液体

迷你溶剂泵的出口可自动关闭（自动停止功能），保证精确灌装，没有额外滴落。即使非常小的容器，如试管，定量灌装也非常容易，绝无问题。您还可以把（内径6mm）软管固定在出口处，以从较远的距离填充容器。

迷你溶剂泵特别紧凑匀称，无需倾斜也可以从即使很小的容器内灌装液体。

迷你溶剂泵由于其坚固的设计，优质的材料，在其整个漫长的使用寿命中，可始终确保整洁和可靠、简单、方便的填充。



手泵使用GL45标准螺纹连接器。使用适当的螺纹接头（配件），可以很容易地连接到螺纹尺寸为S40、GL38、GL32的容器。



泵球在容器里建立超压，迫使液体向外流出。



迷你溶剂泵的出口可自动关闭（自动停止功能），保证精确灌装，没有额外滴落。



迷你溶剂泵

材质	流速/min	螺纹连接器	货号
不锈钢/PTFE	1,8	GL 45	5603-4000N4
螺纹接头			
材质		螺纹连接器	货号
PTFE		GL 45/S 40	0006-4000N4
ETFE		GL 45/GL 38	0006-4002N4
ETFE		GL 45/GL 32	0006-4003N4



螺纹接头 (可选附件)



北京办事处：010-64981272, 64987204
 广州办事处：020-38013654, 38013834
 重庆办事处：023-88190068, 88190069
 合肥办事处：0551-65135827, 65133671
 杭州办事处：0571-86430918, 86983871
 青岛办事处：0532-55662224
 西安办事处：029-89359028
 南京办事处：025-83439592