

DPSS激光器



- 473nm 蓝光输出5,10,15mW
- 532nm 绿光输出5,10,15,20mW,2W,3W
- 561nm 黄光输出5,10 mW
- DPSS激光器应用举例:
 - 荧光光谱, 拉曼光谱激发
 - 干涉测量, 薄膜检测
 - 共聚焦显微镜用激光
 - 流式细胞仪, 基因测序仪等生化仪器
 - 激光印刷, 制版, CTP等等领域

HeNe激光器



- 632.8nm红光输出, 0.5-35mW
- 632.8nm稳频激光器0.5-1mW
- 543.5nm绿光输出, 0.2-2mW
- 591.1nm黄光输出, 0.7-2mW
- 611.9nm橙光输出, 2mW
- 1523nm红外光输出, 0.6-1mW

Ar/Kr离子激光器



- 457, 488, 514, 568, 647, 752nm等
- 可调谐Ar/Kr离子激光器: 6-190mW
- 单线Ar离子激光器4-150mW
- 多波长Ar/Kr离子激光器10-300mW

气体激光器应用举例

- 荧光/拉曼光谱激发
- FTIR红外光谱仪 (稳频HeNe)
- 共聚焦/多光子显微镜
- 液相色谱/粒子计数
- 流式细胞仪/基因测序
- CTP印刷/制版
- 激光全息