

DR1900 便携式分光光度计

——您的随身实验室

DR1900是体积最小巧，功能最强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地，轻松应对各种测量需求，让测量工作变得更快更准更轻松！

应用

- 市政污水
- 自来水、饮用水
- 锅炉水、冷却水
- 水处理
- 环境监测
- 工业过程监测

功能特点

- 使用5号电池为电源，更灵活方便
- 预置260多条程序，适用于多种测量场合
- 中文菜单显示
- IP67防护等级，适用于较恶劣的环境
- 兼容多种尺寸的比色瓶
- 背光显示，便于在较暗处和阳光直射下操作
- 可选配使用交流电源及USB输出模块



技术参数

测量模式	浓度，吸光度Abs，透光率%	数据储存量	500条，符合GLP
光源	氙灯	显示	LCD，带背光
波长范围	340-800 nm	比色瓶尺寸	方形-10 x 10 mm, 1英寸； 圆形-13mm/16mm/1英寸
波长选择	自动	主机尺寸	宽178 x 长267 x 高98mm
波长准确性	±2 nm	主机重量	1.5kg
波长重复性	± 0.1 nm	操作温度	10 ~ 40 °C，最大湿度80%无冷凝
光谱带宽	5 nm	储存温度	-30 ~ 60 °C，最大湿度80%无冷凝
光度计测量范围	0 ~ 3.0 Abs	电源	标配-AA电池，4节
光度计准确性	±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs	数据线接	选配-外置电源110-240 VAC,50/60 Hz
光度计线性	< 0.5% (0.5~ 2.0 Abs) ;	防护等级	选配 -mini USB
杂散光	<0.1%T@340nm, NaNO ₂	操作语言	IP67
预置程序	260多条		多国语言，含中文
用户自建程序	50条		



订购信息

订货号

DR1900-05C

产品描述

含DR1900主机, A、B、C、D型比色瓶适配器各一个, AA电池x4, 遮光罩, 防尘罩, 1英寸比色瓶 (10mL) x2, 基础用户手册, 证书等

配件

订货号

LZV804

LZV949

LZV813

2763900

LZV537

2990700

2990800

2984900

2985000

产品描述

电源模块

USB模块

USB+电源模块

DR/验证用吸光度标准 (1套4个)

滤光片套件

含箱子的小尺寸背包

含箱子的大尺寸背包

尼龙背包, 小

尼龙背包, 大



哈希公司中国联系地址:

中文网址: www.hach.com.cn

客户热线电话: 800-840-6026

400-686-8899

北京办事处

北京市建国门外大街22号赛特大厦2301室

邮编: 100004

电话: 010-65150290

传真: 010-65150399

上海办事处

上海市临虹路280弄6号3层

邮编: 200335

电话: 021-61286300

传真: 021-61286333

广州办事处

广州市体育西路109号高盛大厦15楼B2座

邮编: 510620

电话: 020-22220800

传真: 020-22646069

西安联络处

西安市南二环西段100号金叶现代之窗10楼107号

邮编: 710065

电话: 029-88376473

传真: 029-88376124

重庆办事处

重庆市渝北区北部新区星光大道62号海王星科技大厦B区6楼3号

邮编: 401121

电话: 023-86859655

传真: 023-86859699

沈阳联络处

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座1301室

邮编: 110003

电话: 024-22813668/9/0

传真: 024-22813667

武汉联络处

电话: 027-85743557

成都联络处

电话: 028-65304862

天津联络处

电话: 022-27552526

济南联络处

电话: 0531-86077656

乌鲁木齐联络处

电话: 0991-3858462

南京联络处

电话: 025-84731284

深圳联络处

电话: 0755-83680791



Be Right™