

2.3 固相萃取装置

2.3.1 手动固相萃取装置—可用于抽负压



品名	内容	货号
12位手动固相萃取装置 — (配收集管架)	玻璃膜腔*1	5010-50000
	面板*1	
	密封圈*1	
	负压表*1	
	减压阀*1	
	安全阀*1	
	阀头*12	
	固相小柱适配器*12	
	PTFE引流管*12	
	不锈钢引流管*12	
	12/15mm表肘型试管架*1	
	12mm废液管*12	
15mm废液管*12		



品名	内容	货号
手动固相萃取装置 — (配茄型瓶)	玻璃膜腔*1	5010-50006
	面板*1	
	密封圈*1	
	负压表*1	
	减压阀*1	
	安全阀*1	
	阀头*4	
	PTFE引流管*4	
	不锈钢引流管*4	
茄型瓶架*1		



品名	内容	货号
手动固相萃取装置 — (20位)	玻璃膜腔*1	5010-50007
	面板*1	
	不锈钢引流管*20	
	PTFE引流管*20	
	23mm试管架*1	
真空控制器*1		



不锈钢废液槽



固相小柱适配器



真空控制器

记号	品名	数量	货号
①	隔膜真空泵	1台	5010-50026
②	吸引过滤瓶3L (带硅塑料栓、软管连接器套件)	1个	5010-50028
-	吸引过滤瓶1L (带硅塑料栓、软管连接器套件)	1个	5010-50027
③	减压管2m	1根	5010-50030
④	软管连接器 (吸引过滤瓶IN-OUT用)	2个	5010-50029
⑤	GL-SPE 浓缩管 透明 0.5 & 1.0mL刻度 / 7mL	10根	5010-50013
⑥	GL-SPE 浓缩管 棕色 0.5 & 1.0mL刻度 / 7mL	10根	5010-50014
⑦	LS管子连接器×6根	6根	5010-50212
⑧	鲁尔式止回阀	12根	5010-60010
⑨	常规规格固相小柱适配器 1, 3, 6mL用	12根	5010-60000
	空储液器	6 ml, 30/p	5010-60152
		12ml, 40/p	5010-60153
		20ml, 40/p	5010-60154
	带适配器的储液器	适用于1, 3, 6mL小柱,	5010-60015
		25ml, 12/p	
	废液槽, 不锈钢材质	1/p	5010-50122
	真空控制器	1/p	5010-33071

手动固相萃取装置—自然落下

针对InertSep K-solute等自然滴落条件下进行固相萃取操作的支架。通过调整台板的高度, 可选择接受容器的尺寸并安放底座。



品名	数量	货号
GL-SPE自然滴落架基础单元	1套	5010-50410
接收底座 供50/100mL茄型瓶用	1台	5010-50422
接收底座 供200/300mL茄型瓶用	1台	5010-50423
鲁尔止回阀 (PTFE)	12个	5010-60010
GL-SPE自然滴落架引流管	24支	5010-50420
GL-SPE自然滴落架引流管	100支	5010-50421
接收底座 供20/30mL试管用	1台	5010-50424
接收底座 供50mL 试管用	1台	5010-50425