


不再使用传统的丙酮干冰进行制冷，也不需要乙醇做冷媒，全新铝块制冷设计。到达最低冷却温度只需要30分钟，与液槽制冷方式相比大大缩短了降温时间。

铝块低温反应槽 PSL-2500型

- 传统以压缩机制冷，使用液体（如：乙醇）做热传导媒介，由于作为媒介的液体会吸收空气中湿气，所以需要定期更换液体。由于液体具有易燃性，所以存在一定的危险。为了避免上述问题，我们开发了铝块制冷的低温反应槽。
- 最低反应温度为-80度，适用的反应容器为茄形瓶，试管、离心管等常用容器。
- 标准配备了磁力搅拌功能。
- PSL-2500A的占用面积小，放在实验桌上即可，移动方便。耗电量少（小于200瓦），可多台同时使用。
- 由于采用的是氦气的制冷系统，所以不会对臭氧层造成破坏，保护了我们的生存环境。

New





PSL-2500A



PSL-2500B




手机“扫一扫”
浏览更多产品和促销信息。



冷却能力曲线(PSL-2500A型)

采用高导热性能铝块，整体温度均匀性好，与传统的乙醇降温相比，冷却速度快。



选配件

配套铝块

	产品名称	容器架数	产品编码
PSL-2500A 型用	500ml 茄形试料瓶用铝块	1个	259630
	φ24 试管用铝块	4个	259460
	φ35 试管用铝块	2个	259470
	50mL 试管用铝块	1个	259480
PSL-2500B 型用	1L 试管用铝块	1个	258800
	φ24 试管用铝块	4个	259770
	φ35 试管用铝块	2个	259790
	50mL 离心管用铝块	1个	259750

PSL-2500A型用适配器 (茄形试料瓶 JIS规格)

产品名称	产品编码
300→200mL用	259400
300→100mL用	259410
300→50mL用	259420
300→30mL用	259430
300→20mL用	259440
300→10mL用	259450

PSL-2500B型用适配器 (茄形试料瓶 JIS规格)

产品名称	产品编码
500→200mL用	259490
500→100mL用	259500
500→50mL用	259510
500→30mL用	259520
500→20mL用	259530
500→10mL用	259540

※由标准附属的300mL茄形试料瓶用铝块转换为其它尺寸容器用铝块时参考

※由标准附属的500mL茄形试料瓶用铝块转换为其它尺寸容器用铝块时参考

基本参数

产品名称	铝块低温反应槽	
型号	PSL-2500A	PSL-2500B
产品编码	铝块制冷	铝块制冷
制冷方式	257420	257430
温度调节范围	-80~0℃	
温度调节精度	±2℃以下	
冷却速度	20℃~-80℃(约30分钟)	
冷冻机·冷媒	无氟压缩机·80W	无氟压缩机·150W
搅拌器	DC无刷马达·15W	
磁力搅拌速度	100~800rpm	
制冷铝块	300mL茄形瓶用铝块 (标准配置)	500mL茄形瓶用铝块 (标准配置)
外尺寸(m)	220Wx445Dx315H	220Wx630Dx350H
电源电压	AC100V;150W	AC100V;200W



東京理化器械株式会社

東京都文京区小石川1-15-17, TN小石川大厦6层
TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海办事处 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室
北京办事处 北京市朝阳区朝外大街10号昆泰大厦1503A室
广州办事处 广州市天河区体育东路122号羊城国际商贸中心东塔1501室
成都办事处 成都市青羊区顺城大街308号冠城广场7楼7P
西安办事处 西安市碑林区永胜路与建西街交叉口左邻右舍西座1415室

Tel: 021-62076831 62107271 Fax: 021-62076920 邮编: 200052
Tel: 010-84264221/25/28 Fax: 010-84264233 邮编: 100020
Tel: 020-38871910 38264610 Fax: 020-38871930 邮编: 510620
Tel: 028-86511719 Fax: 028-86511803 邮编: 610031
Tel: 029-87852182 Fax: 029-87852182 邮编: 710054



有关安全的
注意事项

为了您安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读《使用说明书》。

■ 由于产品需要不断的改良，因此这里所载产品的外观、规格有时会有变动。敬请理解。
■ 由于本产品简介是印刷品，因此所载产品的颜色有时会与实物有少许差异。敬请理解。

PSL2500-140610.SYYX.C