

# 【BioVac 240 plus 可携式废液抽吸系统】

### 可攜式生化廢液抽吸器:產品特色

◆ 採用無油式真空幫浦設計

使用無油式真空幫浦,免添加潤滑油,不需保養,噪音值低且堅固耐用

◆ 雙重溢滿保護裝置

PC 廢液瓶中裝有一浮球裝置,且在廢液瓶與幫浦中間裝有一片  $0.2 \mu m$  的 PTFE 碟型濾片,此兩 道保護裝置可防止廢液溢滿而被吸入幫浦內

◆可高溫高壓殺菌

廢液瓶及碟型濾片均可用高壓蒸氣滅菌

### 可攜式生化 廢液抽吸器: 國際認證

◆歐盟 CE 安全認證

### 可攜式生化 廢液抽吸器:產品應用

- ◆細胞培養廢液抽取
- ◆實驗室各種廢液抽吸

## 可攜式生化 廢液抽吸器: 訂購資訊

**♦** 167241-11(22)

BioVac 240 Plus 可攜式生化廢液抽吸器 AC110V,60Hz (AC220V,50Hz)

### 基本规格介绍(Set)

### Rocker 400 无油式真空帮浦

### 基本规格 (110V/60Hz)

◆最大真空度: 720 mmHg

◆ 最大流量: 40 l/min

◆ 適用軟管內徑: 3/16 inch (5 mm)

◆ 過熱保護裝置: Yes

◆ 幫浦形式: 活塞式 ◆ 過熱保護裝置: 有

◆尺寸(LxWxH): 53x24x875px

## 基本规格 (220V/50Hz)

◆ 最大真空度: 680 mmHg

◆ 最大流量: 38 l/min

◆ 適用軟管內徑: 3/16 inch (5 mm)

◆ 過熱保護裝置: Yes

◆ 幫浦形式: 活塞式

◆ 過熱保護裝置: 有

◆ 尺寸(LxWxH): 53x24x875px

### <u>材質</u>

◆ 廢液瓶 - PC (3000ml)

◆手持操作器 - POM

◆ 單爪退 tip 接頭 - POM

◆ 八爪退 tip 接頭 - POM