

JH-320DH 数控超声波清洗机

型号	标称频率	标称功率	槽内尺寸	容量	售价(RMB)
JH-320DH	40KHz	320W	30*24*15CM	10L	2000.00



工作频率：40KHZ

时间定时：数控 1-99 分钟

加热温度：0~80℃

内槽尺寸：300×240×150 (L×W×H) mm

外形尺寸：330×270×310 (L×W×H) mm

内槽容量：10L

清洗槽材质：不锈钢 304

电源电压：AC 220V/50Hz

配置：

网篮：有

不锈钢盖：有

出水球阀：有

产品型号：JH-320DH

超声波功率：320W

加热功率：400W

特 色：人性化数码控制，清洗更精细化。

- 1、超声波功率转换效率高，比传统清洗方法的效率提高几倍到几十倍；
- 2、工业时间数码控制，LED 数字显示 1-99 分钟任意可调，满足不同的清洗需求；
- 3、产品清洗温度在 0-80℃ 范围内任意可调
- 4、产品设计美观大方，外壳采用优质不锈钢压花板制作，防锈性能好；
- 5、清洗槽采用优质 SUS304 不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能好；
- 6、6L 及以上规格具有排水装置，快速排出废液；
- 7、US304 材质专用清洗蓝可选；

8、采用优质进口核心部件，使用寿命长；

使用目的：物件的清洗、消毒、灭菌、脱气、乳化、混匀、置换、提取、破碎等。

使用范围：主要运用于电子、机械、光学、珠宝、汽保、医药、电镀、涂装及真空镀膜前处理等行业。特别适用于表面形状复杂的零件，如对工件上的狭缝、凹槽、深孔、盲孔的清洗。同时能够清洗掉零件表面油污、锈蚀及氧化物，真正实现清洗消毒灭菌；同时用于生化物理化学医学科研及学校的实验室中做分析前的脱气，消泡，乳化，混匀，实验仪器玻璃器皿的清洗消毒、药物的分散和液相色谱、农残留检测仪的配套等。

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉定区白银路 399 号晶鼎大厦 506 室

联系人：张良

电话：18601612751

网址：www.jiahangchn.com

电话：021-59904405