

# AR6 系列折光仪: 完全自动化; 精度高, 重复性好, 操作简便



## AR6 系列

操作类型	全自动,全反射折光仪
产品货号	AR600 - 13106000 AR60 - 13106600
样品类型	透明、半透明和不透明液体
读数范围	折光率:1.32--1.52 整个Brix范围 (ICUMSA标准)
精确度	AR600 - 折射率 0.00001, 0.01 Brix AR60 - 折射率 0.0001, 0.1 Brix
校准方式	单点或多点校准,用户自定义多点校准
温控方式	外接水浴控温
温控范围	10-60°C
温度精度	0.01°C
棱镜结构	蓝宝石棱镜, 用环氧树脂密封在416级不锈钢底座上
显示配置	图形液晶显示, 13.4 X 7.6 cm (长X宽)
用户界面	5键操作界面, 简单易操作
接口配置	1 RS-232-C 串口, 1 25针并口
质保期限	2 年
软件特点	多语言(英语、德语、西班牙语、法语), 自动保存校准历史记录, 多达14个用户自定义单位, 可设置密码保护功能, 样品平衡自动检测, 可恢复出厂设置
可选配件	13106100 AR6 系列流通池 13106200 AR6 系列漏斗进样流通池 13106300 AR6 系列样品压片

## AR6 系列全自动折光仪

AR6系列全自动折光仪具有非常好的精度和重复性, 而且操作简便。质量保证与应用研究的完美需求。而且此系列具有自动温度补偿的功能, 对于浓度测试、纯度确定、化学鉴定操作简便。

## AR6 系列关键点

- 蓝宝石棱镜, 经久耐用
- 清晰的LCD图示显示 - 简便的屏幕指示
- 每次读数高达256次扫描-特别好的准确性
- 自动温度补偿
- 自动温度平衡检测器 - 确保测试过程中温度的稳定性与准确性
- 详细历史数据校正可达512个校正数据
- 串并接口记录数据传输到实验室电脑
- 可选配件增强特殊应用中的重复性、准确性和真实性

## 2种型号

AR600 折射率精确度0.00001,Brix:0.01

AR60 折射率精确度0.0001,Brix:0.1



上海凯来实验设备有限公司 全国统一客服电话: 400 033 5217

网址: [www.chemlabcorp.com](http://www.chemlabcorp.com)

电话: 021-58955731 58955762/63

传真: 021-58955730