

## Profiller™ electro 电动移液管控制器

使用Profiller™ electro 电动移液管控制器, 配套使用刻度移液管, 可以进行准确, 安全, 无疲劳的移液操作, 其中电动移液管控制器根据手指用力大小来调节液流快慢, 形成管内半月形的液面或排空移液管, 还有专设的依靠液体重力滴液模式。

- 适合0.1-100 mL体积范围内的刻度移液管和固定移液管
- 重量轻, 用力平衡设计, 操作舒适, 长时间使用无疲劳感
- 低静音, 强功率的完美吸液, 排液泵, 吸液速度: 25 mL/3秒
- 单指操控吸液和排液过程, 方便控制吸液和排液速度, 管内液位非常容易控制, 还有专设的依靠液体重力滴液模式
- 轻量化, 高效能的NiMH充电电池, 可以边工作, 边充电, 也可以单独充电, 一次充电最多可以使用7小时以上
- 控制器支架可以挂起使用, 也可以放在工作台上使用
- 过滤器及相关附件可以灭菌
- 可以选择不同颜色的移液管接口进行不同使用要求的标识, 如使用不同量程移液管, 可以选择不同颜色的接口



### 指按式操作 ①

单指操控吸液和排液过程, 方便控制吸液和排液速度, 管内液位非常容易控制, 还有专设的依靠液体重力滴液模式

### 高速度 ②

低静音, 强功率的完美吸液, 排液泵, 吸液速度: 25mL/3秒

### 高性能电池 ③

轻量化, 高效能的NiMH充电电池, 可以边工作, 边充电, 也可以单独充电, 一次充电最多可以使用7小时以上

### 多功能支架 ④

控制器支架可以挂起使用, 也可以放在工作台上使用

### Profiller™ electro 电动移液管控制器定货指南

产品描述	包装	订货号
Profiller™ electro446电动移液管控制器套装(含电动移液管控制器(含电池), 充电器, 控制器支架, 两个过滤器(0.2和0.45μm), 操作说明书)	1/pk	446.100E
控制器支架	1/pk	320.446
NiMH充电电池	1/pk	900.916
充电器	1/pk	900.946E
疏水过滤器(0.45μm)	5/pk	322.435
疏水过滤器(0.2μm)	5/pk	322.400
移液管接口(白色)	3/pk	1.435.02
移液管接口(粉色, 紫色, 绿色各一)	3/pk	1.435.03
塔型硅胶接口	1/pk	1.435.01



- ① 可灭菌过滤器
- ② 可灭菌的宝塔形硅胶接口, 可以连接玻璃移液管, 塑料移液管
- ③ 可以选择不同颜色的移液管接口进行不同使用要求的标识