



# Rotavapor® R II (旋转蒸发仪)

## 标准蒸发

R II 可满足实验室蒸发经典应用的基本需求, 并保证质量和安全。

### 耐用性

采用独特的高质量材料制成, 使用寿命长



### 易用性

配有速动塞孔和手动升降机, 操作简便



### 定制性

提供多种玻璃组件和附件



## R II: 您最重要的得益



### 耐用性

- 坚固的结构和喷粉铝外壳, 使用寿命长
- 具有稳固的设计和手动升降机, 操作可靠
- 散热性能好, 不会热过载



### 易用性

- 具有多功能组合夹, 蒸发瓶和蒸汽导管拆装方便
- 可靠的设计以及速动塞孔, 使得操作十分方便
- 采用可快速拆卸式无绳加热池, 清洁快速简便



### 定制性

- 提供各种玻璃组件和附件 (例如, 防护罩、阀单元)
- 提供多种补充产品 (例如, Vacuum Pump (真空泵)), 满足更多需求
- 使用 BUCHI Vacuum Controller (真空控制器) 实现更好的结果

## 完善您的组合



Vacuum Pump  
V-700  
经济实用的真空源



Vacuum Controller  
V-850 / V-855  
实现最佳的过程性能



Recirculating Chiller  
F-100  
轻松的冷却方式



Melting Point  
M-560 / M-565  
熔点测定

