

# 塑料识别 不再仅仅依赖 鼻子和猜测

PolyMax™分析仪可以有效地帮助您识别塑料种类，避免因采购到错误类型的塑料而遭受严重损失，而且它是世界上首款能够准确识别浅色和深色塑料的手持仪器，在买卖交易塑料时使用它会让您做决策准确无误。

# 世界上首款能准确识别浅色和深色塑料的手持仪器

PolyMax™塑料识别分析仪具备强大的分析能力，使用它能够帮助您快速准确地鉴别出塑料种类，降低交易风险，提升您的业务利润。

## 内置强大丰富的数据库

PolyMax™分析仪数据库内置100种以上的塑料类型，能够快速准确识别浅色和深色塑料，以及它们的衍生塑料，包括但不限于以下几种塑料：

- |                     |                 |            |
|---------------------|-----------------|------------|
| + 聚氯乙烯 (PVC)        | + 聚碳酸酯 (PC)     | + 聚丙烯 (PP) |
| + 聚乙烯 (PE)          | + 聚苯乙烯 (PS)     | + 尼龙       |
| - PET (E)    - HDPE | - EPS    - ABS  | - 尼龙 6     |
| - PET (G)    - LDPE | - HIPS    - SAN | - 尼龙 6.6   |
| - PET (A)           |                 | - 尼龙 12    |

并且您可以根据需要，对数据库进行拓展，方便您的测试。

## 简单易用

PolyMax™分析仪将实验室分析技术融入到手持仪器里，它采用简单快速的打点即测的方式，牢固耐用，任何人都可以使用它进行快速准确的分析。

## 可信赖的分析报告

PolyMax™分析仪会提供带有时间戳和样品照片的分析报告。

## 坚固耐用，使用安全

使用PolyMax™分析仪，就能避免因采购错误种类塑料而产生的退货费用，以及由此而产生的声誉损失。它使用安全，而传统的通过燃烧来识别塑料种类的方法会产生有毒气体。



## 可识别任何形式的工业塑料

- |      |      |      |
|------|------|------|
| + 卷状 | + 捆包 | + 片状 |
| + 碎片 | + 颗粒 |      |
| + 瓶子 | + 托盘 | + 地毯 |

### 技术参数

- |  |                   |
|--|-------------------|
| + 数据库内置100种以上的塑料类型，并支持拓展和自定义。          | + 电池支持仪器连续工作4小时以上 |
| + 25.4cm (长) x 10.2cm (W) x 30.5cm (高) | + 标配2块移动式充电锂电池    |
| + 2.1kg                                | + 标配交流充电器         |
| + 仪器使用环境温度：0°C to 35°C                 | + 标配单手提箱          |
|  | + 一年质保期           |

如果您需要现场演示，请登录 [www.zeal-quest.com](http://www.zeal-quest.com)，或拨打 **021-62837112**，会有相关人员为您服务。

 上海泽权仪器设备有限公司

中国(总部)地址：  
上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室  
电话：021-62837112，62837120，62837121，62837162  
传真：021-62837112转9



关注“泽权仪器”官方微信