



Master 便携式牛奶分析仪 EC040SEC

品牌: Master

Master 便携式牛奶分析仪 EC040SEC 主要特点:

- 标配车载电源。
- 中英文 2 种操作界面。
- 快速、准确测量牛奶成分。
- 安装、操作、维护、校正方便简单。
- 标准 RS232 接口, 方便与计算机连接。
- 方便与热敏打印机连接, 实现数据的同步打印。
- 仪器自带存储功能, 可存储 500 组检测数据。
- 60SEC 检测速度: ≥ 60 个样品/小时
- 40SEC 检测速度: ≥ 90 个样品/小时



Master 便携式牛奶分析仪 EC040SEC 技术参数

检测项目	检测范围	精度
脂肪	0.01 — 25 %	± 0.1 %
非脂乳固体	3 % — 15 %	± 0.15 %
密度	1015 — 1040 kg/m ³	± 0.3 kg/m ³
蛋白质	2 % — 7 %	± 0.15 %
乳糖	0.01 % — 6 %	± 0.2 %
含水量	0 % — 70 %	± 3 %
样品温度	1°C — 40 °C	± 1 °C
冰点	- 0.3 °C — - 0.7 °C	± 0.001 °C
灰份 (固形物)	0.4 % — 1.5%	± 0.05 %

Master 便携式牛奶分析仪 EC040SEC 环境条件

环境条件: 5 °C — 40 °C

相对湿度: 30% — 80%

牛奶温度: 7 °C — 40 °C



南京欧熙科贸有限公司

电压参数:

交流电源电压: 90 - 250VAC

直流电源电压: 12V 至 14.2V

功率: 50W

尺寸: 13.9*4.7*18.1CM (长*宽*高)

重量: 0.9KG

单位名称: 南京欧熙科贸有限公司

单位地址: 南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室

联系电话: 025-86465277, 52613764

联系传真: 025-52613794

联系人: 张海霞: 13913028277

邮箱: 13913028277@163.com

公司网址: www.njoxy.cn www.njoxy.com.cn