



HI181-Black

## HI180 HI181

### 微电脑迷你型磁力搅拌器

- » 精巧设计，独特外形和定制专用支架，多种颜色选择
- » 便于手持，体积轻巧：在拥挤的实验室中，只需要一点小小的空间
- » 外壳材质可抵抗多种化学腐蚀，同时避免因意外摔落造成仪器损坏。

磁力搅拌器通常采用铁或铝合金材质，在空间有限的实验室中，往往显得大且笨重。Hanna 的 HI180、HI181 系列结构紧凑，美观实用，价格低廉，特殊的圆形外观设计，抛弃了锋利的边角，使用更加安全。在实验室中，在降低仪器运转速度之前，往往需要将样品从磁力搅拌器上拿开，一般来说，这种做法会造成电机不断加速直至损坏。

使用 Hanna 磁力搅拌器就不会出现这种情况，Hanna 磁力搅拌器采用电子控制，用户可调节搅拌速率。除此之外，还有 Hanna 独特的 Speedsafe™ 安全速度保护系统，确保仪器不会超过最大搅拌速率。

#### 技术参数

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 搅拌容量 | 1升、0.26加仑                           |
| 搅拌速率 | 100 rpm to 1000 rpm                 |
| 安装类别 | II                                  |
| 电源模式 | 220 to 240VAC, 50/60Hz              |
| 外壳材质 | ABS塑料圆形外壳                           |
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% |
| 外形尺寸 | 137mm (直径) x 51mm (高)               |
| 主机重量 | 640g                                |
| 配置   | HI181配有电极支架                         |



HI180

#### 多种色彩选择

HI181 和 HI180 两种迷你磁力搅拌器现有多种颜色可选，您可以根据您的需求和喜好选择不同颜色的产品。

HI181W  
Arctic WhiteHI181F  
BlueHI181K  
OrangeHI181J  
CharcoalHI181I  
IvoryHI181C  
Glacier BlueHI181A  
YellowHI181M  
Moss GreenHI181E  
GreenHI181L  
Lavender

HI180A



HI180B



HI180D



HI180C



HI180E



HI180F



HI180H



HI180I



HI180G