

## 防腐蚀溶剂回收真空泵

免维护，环保设计，超静音运行  
 密闭系统提供温和的蒸馏环境  
 精确控制的蒸发过程  
 进气口缓冲瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体

收集溶剂彻底，可直接连接电源和工作系统  
 真空度范围：2-13mbar  
 流速范围：10-34L/min  
 系统由防腐蚀隔膜真空泵，底板，分离器，冷凝器，数显真空表等部件组成

### 技术参数

ChemTron-CSR 真空系统，真空泵的进出口都接有离析杯。

订货号	900502	900503	900504
功率 (W)	95	245	245
极限真空度 (mbar)	13	8	2
最大流量 (L/min)	25	34	34
连接口外径 (mm)	8	10	10
重量 (kg)	11.6	14.9	15.7

ChemTron-CSR 真空系统标准配置：防腐蚀隔膜真空泵 1 台，离析杯 2 个，固定底座 1 个，配套管路及接头。

ChemTron -CSC 真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂，同时装有真空控制器，可以设定、显示和控制系统的真空度。

订货号	900522	900523	900524
功率 (W)	95	245	245
极限真空度 (mbar)	13	8	2
最大流量 (L/min)	25	34	34
连接口外径 (mm)	8	10	10
重量 (kg)	16	19.3	20.1

ChemTron-CSC 真空系统标准配置：防腐蚀隔膜真空泵 1 台，真空控制器 JA2900412 一台（含支杆），离析杯 1 个，冷凝器 1 套，固定底座 1 个（含支杆），配套管路及接头。



## 静音无油空气泵

中亚静音无油空气泵采用空气压缩技术及自动控制  
 系统 将自然空气经过三级净化 除去空气中的水分、  
 油污和杂质，经稳压装置后输出稳定、洁净的空气，  
 输出量稳定。

替代高压钢瓶，使实验室气源仪器化；  
 安全可靠，配有过压、过流二级保护装置；  
 无压启动，无过流过热现象，压缩机使用寿命长；  
 输出流量提供两路输出  
 大容量储气罐，自动恒压控制，供气更稳定，压缩机  
 工作时间更短而延长寿命。

### 技术参数

型号 / 名称	WYB-1A 静音无油空气泵	WYB-II 静音无油空气泵
订货号	ZY06001	ZY06002
输出流量 (ml/min)	0-1000 (0.4MPa 状态下)	0-2000 (0.4MPa 状态下)
输出压力 (MPa)	0-0.4	0-0.4
储气罐容量	12L	20L
外形尺寸 (L×W×H)	470×230×340	470×230×560
压力稳定性	< 0.003MPa	< 0.003MPa
最大消耗功率 (W)	150	200
工作环境温度 (°C)	1-40	1-40
工作环境相对湿度	不大于 85%	不大于 85%



## 压力泵及空气供给系统

无油设计保养简单。由于其具备精密的构造以及本公司对其高品质的要求，  
 使其噪音量仅介于 48.7-60.0 dB，可以保持实验室内的安静从而避免实验操作  
 者受到噪音干扰；带有储气瓶，适合实验室长时间连续供气使用。

### 技术参数

订货号	167440-22	167520-22	167640-22
功率 (W)	125	95*2AC	180
电流 (A)	0.6	1	1
最大压力 (不含过滤杯)	4.1bar	自动运行, 预设压力 2.8bar 打开, 4.1bar 关闭	自动运行, 预设压力 (可调) 4.1bar 打开, 5.5bar 关闭
最大压力 (含过滤杯)	4.1bar	自动运行, 预设压力 2.8bar 打开, 4.1bar 关闭	自动运行, 预设压力 (可调) 4.1bar 打开, 5.5bar 关闭
最大流量	0bar 25L/min	50L/min	50L/min
接口规格 (mm)	8	1/8PS	1/8PS
噪音 (dB)	50	50	50

