

音量对比		
人耳刚刚能听到的声音	0-10dB	
低声耳语	30dB	
很低的收音机声音	40db	加装静音罩后的机械泵、循环水机、氮气发生器
一般家庭室内	50dB	加装静音罩后的机械泵、循环水机、氮气发生器
大声说话	60dB	未安装静音罩的机械泵、循环水机、氮气发生器
大声喊叫	70dB	未安装静音罩的机械泵、循环水机、氮气发生器
汽车噪声	80db	未安装静音罩的机械泵、氮气发生器、循环水机

60 分贝的声音比 50 分贝的声音响一倍
人耳朵对声音的分辨率是 1 分贝
降低 10 分贝将导致 50% 的音量的降低

Labhands 实验室噪音解决方案:

- ★ 降噪效果可达 70%
- ★ 安装方便、不停机、不需要拆卸真空管路
- ★ 适用于所有品牌质谱机械泵、循环水机、氮气发生器
- ★ 可根据用户要求订做静音设备（包括不同体积、不同静音材料、不同设计方案等）


质谱机械泵静音罩:



循环水机静音罩:



氮气发生器静音罩:



Labhands 给您提供理想工作环境

上海兰博贸易有限公司

地址: 上海市共和新路 3737 号共和国际广场 B 幢 813 室

电话: 021-60400583、60400692 传真: 021-60400592

公司网址: www.labhands.com

邮箱: sales@labhands.com