

## JL-DD5/JL-DD5M自动脱帽离心机



**市场价：**

**促销折扣：请致电：0512-50170283**

**正品防伪码查询可扫描下面二维码**



1. 整机设计符合人机工程学，流线型设计，更加安全美观实用。
2. 微电脑控制，TFT 真彩大屏幕触控液晶显示/数码显示，满足各种客户的要求。
3. 采用全钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用。
4. 采用无刷变频电机，免维护，无粉尘污染，运行宁静清洁。
5. 10 种升、降速率选择。
6. 设有离心力显示专用键，运行中可随时更改参数，无需停机。
7. 采用静音机电一体化电机门锁。
8. 设有多重减震装置，具有自动平衡功能，运行平稳。
9. 有多款适用于通用管、微孔板的水平转子和角转子供用户选择。
10. 可存储 20 个运行程序



48 × 7/5ml



76 × 7/5ml



124 × 7/5ml

型号	JL-DD5 (脱帽)	JL-DD5M (脱帽)	JL-TL5R (脱帽)
最大容量	4×500ml	4×500ml	4×750ml
采血管分离数量	48、76支	124支	124支
最高转速 (r/min)	4000	5000	5500
最大离心力 (×g)	3780×g	3780×g	4800
转速精度	±50r/min		
制冷系统			进口无氟制冷压缩机组 (R404a)
温控范围			-20℃~+40℃
温控精度			±1℃
控制及驱动系统	交流变频电机，微机控制，直接驱动		
转子识别			自动转子识别功能
运行程序	20个		
定时范围	0-99h59min		
电源	AC220V 50Hz		
噪音	≤65dB (A)		
总功率	800w	1000w	2000w
外形尺寸 (长×宽×高)	586×644×370mm	710×560×770mm	710×560×770mm
重量	50kg	75kg	150kg

昆山吉和力仪器有限公司  
 联系电话：0512-50170283