

JL-TL5R/RD-TL6R/LJ-TL8R 立式低速冷冻离心机

市场价：

促销折扣：请致电：0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



采用大力矩无刷变频电机，无碳粉污染，延长使用寿命。
 控制采用 Microchip 公司的 dsPIC30F 系列单片机控制，电机驱动采用 FAIRCHILD 公司的 FSBB30CH 系列专用驱动模块，保证了电路的高可靠性。
 TFT 真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，可触摸/按键两种操作模式同时控制，运行参数自动记录，可 RCF 直接启动。
 整机设计符合人机工程学，流线型设计。
 全钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用。
 设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，使电机平稳运行。
 设有离心力显示专用键。点动功能，短暂离心。
 采用静音机电一体化电机门锁。
 可提供 20 种工作模式选择，可自由编程、调用。
 10 档加速/减速速率控制
 最高转速：8000r/min，最大容量：4×750ml

型号	JL-TL5R	JL-TL6R	JL-TL8R
最大容量	水平转子 4×750ml		
最高转速 (r/min)	5500	6500	8000
最大离心力 (×g)	4800	4800	5940
转速精度	±50r/min		
制冷系统	进口无氟制冷压缩机组 (R404a)		
温控范围	-20℃~+40℃		
温控精度	±1℃		
运行程序	20 个		

控制及驱动系统	交流变频电机，微机控制，直接驱动
总功率	2.0kw
定时范围	0-99h59min
噪 音	≤65dB
转子识别	自动转子识别功能
重 量	150kg
外形尺寸(长×宽×高)	710×560×770mm

产品名称 d	容量	JL-TL5R		JL-TL6R		JL-TL8R	
		转速	离心力	转速	离心力	转速	离心力
角 转 子	12×10ml	5500	3580	6500	3920	8000	5940
水平转子	4×750ml	4000	3500	4000	3500	4000	3500
水平转子	4×500ml(圆杯)	4000	3780	4000	3780	4000	3780
适 配 器	4×250ml/300ml						
	4×100ml						
	12×50ml						
	36×15ml						
	72×10ml						
	72×5ml						
水平转子	148×5ml/2ml(真空采血管)	4000	2900	4000	2900	4000	2900
	48×5ml/2ml(真空采血管)	4000	2950	4000	2950	4000	2950
	76×5ml/2ml(真空采血管)	4000	3100	4000	3100	4000	3100
	16×15ml	5000	4800	4000	4800	4000	4800
	24×10ml	4000	2810	4000	2810	4000	2810
	4×100ml	5000	4800	5000	4800	5000	4800
	8×50ml	4000	2810	4000	2810	4000	2810
	32×15ml	4000	2810	4000	2810	4000	2810
	32×10ml	4000	2810	4000	2810	4000	2810
水平酶标板转子	2×2×96 孔	4000	2360	4000	2360	4000	2360

昆山吉和力仪器有限公司

联系电话：0512-50170283