


## 实验室组织捣碎机



800S/800G/800ES/800EG

容量: 1L/1.2L  
 控制: 单速22000RPM  
 底座: 环氧树脂涂层  
 容器: 不锈钢容器, 带把手, 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子 - 800S  
 耐热玻璃容器, 带把手, 双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子 - 800G  
 高度: 35.5/40.5cm  
 重量: 3.8kg/4.58kg



8010S/8010G/8010ES/8010EG

容量: 1L/1.2L  
 开关设置: 双速、机械定时器, 60秒  
 底座: 环氧树脂涂层  
 容器: 带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8010S带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8010G  
 高度: 38/40.5cm  
 重量: 4.3kg/5.2kg



8011S/8011G/8011ES/8011EG

容量: 1L/1.2L  
 开关设置: 双速  
 底座: 环氧树脂涂层  
 容器: 带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8011S带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8011G  
 高度: 38/40.5cm  
 重量: 4.3kg/5.2kg



型号: LB20ES/LB20EG

容量: 1L/1.2L  
 开关设置: 速度可调0-2000rpm, 用于混匀, 搅拌, 匀浆, 或是均质  
 底座: 环氧树脂涂层  
 容器: 带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-LB20EG带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-LB20EG  
 高度: 38/40.5cm  
 重量: 4.3kg/5.2kg

## HGB550 2L实验室捣碎机



技术参数  
 容量 2L  
 开关 关-低-高  
 转速 0-19000-23000RPM  
 电源 230V-50/60HZ 单相-交流-3.75A  
 底座 不锈钢电机、灰色环氧树脂涂层  
 盖子 双层的聚乙烯和聚苯乙烯盖子  
 连接器 金属驱动连接器, 橡胶外层  
 电源器 183 cm、NO14标准, 3孔插头  
 总高度 48.26cm  
 重量 净重6.35kg/6.26kg  
 认证 通过UL、NFS、CE认证  
 容器 不锈钢容器 (HGB550/HGB55E)  
 聚碳酸酯容器 (HGB500/HGB50E)

## 24CB10C 4L捣碎机

技术参数  
 容量: 4L  
 开关设置: 关-低-中-高-脉动式  
 转速: 0-16800-18800-21500-21500RPM  
 电源要求: 230V-50/60HZ-单相-交流-7.5A  
 底座: 灰色环氧树脂涂层  
 材质: 不锈钢容器、不锈钢刀具、不锈钢夹具、橡胶垫片、塞  
 轴承: 高性能球形轴承  
 电源线: 213cm, NO14标准, 3孔插头  
 总高度: 56.5cm  
 重量: 净重17.24kg  
 认证: 通过UL、NFS、CE认证

