



The Condor₅ UAV-285

应用

- 火源位置
- 植物检测
- 石油外泄检测
- 设备受力分析
- 地形图

效益

- 使用 $\frac{2}{3}$ "传感器有更大的像素从而提高线性动态范围
- 每个通道有更高分辨率
- 点对点五通道成像
- 易拼接&快速处理图像
- 轻量解决法




世界上第一个解决UAV数据采集所有需要的五通道多光谱相机

无人机系统(UAS)或无人机(UAV)能有效地收集信息。设备完善的Quest Innovations多通道多光谱相机能做到快速易处理地收集高质量高分辨率信息。

这个相机配备合适的窄带滤波器,从预定义选定的光谱区域提供独一无二的信息。大像素、高分辨率能力是Quest Innovations相机成功的重要因素。由于大型传感器与完美的图像融合结合使用而得到完善的图像质量。

可以使用一个多达五通道的棱镜相机而不是用五个相机。



多光谱成像分析的Architector软件即强大又灵活,是专为Quest Condor line最大化分析性能而设计的。

Architector软件显示RGB融合和近红外图像与红外衍生叠加的例子。

单透镜器件产生完美的图像融合。这些可以容易缝合到一个大马赛克图像,同时保留图像的精确大小。没有必要同时去处理这些图像位移和变形制品,增加后置处理速度能同时极大地改善科学数据质量。

广州市固润光电科技有限公司





www.guruntech.com


地址:广州市天河区五山路248号金山大厦502室

电话:020-85666701 传真:020-85666701 邮箱:sales@guruntech.com

产品特点

- 独特的传感器设置或结合
- 智能多传感器触发功能
- 波长: 400 – 1000 nm

Specifications		Connector	Dimensions																																									
传感器	ICX 285	DC-In / Trigger  Hirose HR10A-10P-12S <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>信号</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GND</td><td>GROUND</td></tr> <tr><td>2</td><td>Vin</td><td>+15-24V</td></tr> <tr><td>3</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> <tr><td>4</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> <tr><td>5</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> <tr><td>6</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> <tr><td>7</td><td>触发输入</td><td>触发输入</td></tr> <tr><td>8</td><td>触发输出</td><td>触发输出</td></tr> <tr><td>9</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> <tr><td>10</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> <tr><td>11</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> <tr><td>12</td><td>DNC</td><td>不可连接</td></tr> </tbody> </table>	Pin	信号	功能	1	GND	GROUND	2	Vin	+15-24V	3	DNC	不可连接	4	DNC	不可连接	5	DNC	不可连接	6	DNC	不可连接	7	触发输入	触发输入	8	触发输出	触发输出	9	DNC	不可连接	10	DNC	不可连接	11	DNC	不可连接	12	DNC	不可连接	 Back view. All dimensions in mm		
Pin	信号		功能																																									
1	GND		GROUND																																									
2	Vin		+15-24V																																									
3	DNC		不可连接																																									
4	DNC		不可连接																																									
5	DNC		不可连接																																									
6	DNC		不可连接																																									
7	触发输入		触发输入																																									
8	触发输出		触发输出																																									
9	DNC		不可连接																																									
10	DNC		不可连接																																									
11	DNC	不可连接																																										
12	DNC	不可连接																																										
有效面积	2/3"传感器 10.2 mm(H) x8.3 mm (V)																																											
像素频率	20 MHz																																											
分辨率	1360 x 1024																																											
全图像帧频	全分辨率15 Fps																																											
通道	通道1: 400 – 500 nm 通道2: 500 – 590 nm 通道3: 590 – 670 nm 通道4: 670 – 850 nm 通道5: 850 – 1000 nm																																											
调整精度	机械稳定度: 优于1/4 每像素																																											
S/N比例	>52 dB																																											
位深	8位5通道 12位5通道																																											
增益	0dB到36dB模拟增益 每通道可选增益																																											
视频输出	相机连接底座																																											
触发模式	内源和外源 (在数据接口和Hirose连接器)																																											
同时性	让所有传感器时脉同步化 智能触发器为高级触发方式																																											
电子快门	通道独立时间跟曝光同步化 (1.0 µsec 到 1.0 sec)																																											
控制界面	所有指令都通过相机连接的串口或Hirose串行外部连接器(根据要求)	Camera Link Interface 26 pin MDR connector 3M 10226-1A10JL  13 1 26 14 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>信号</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 14</td><td>GND</td><td></td></tr> <tr><td>2 15</td><td>X0-/X0+</td><td>CL数据</td></tr> <tr><td>3 16</td><td>X1-/X1+</td><td>CL数据</td></tr> <tr><td>4 17</td><td>X2-/X2+</td><td>CL数据</td></tr> <tr><td>5 18</td><td>Xclk-/Xclk+</td><td>CL Clk</td></tr> <tr><td>6 19</td><td>X3-/X3+</td><td>CL数据</td></tr> <tr><td>7 20</td><td>Ser TC+/Ser TC-</td><td>串行输入</td></tr> <tr><td>8 21</td><td>Ser TFG-/Ser TFG+</td><td>串行输出</td></tr> <tr><td>9 22</td><td>CC1-/CC1+</td><td></td></tr> <tr><td>10 23</td><td>CC2+/CC2-</td><td>不可使用</td></tr> <tr><td>11 24</td><td>CC3-/CC3+</td><td>不可使用</td></tr> <tr><td>12 25</td><td>CC4+/CC4-</td><td>不可使用</td></tr> <tr><td>13 26</td><td>GND</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Pin	信号	功能	1 14	GND		2 15	X0-/X0+	CL数据	3 16	X1-/X1+	CL数据	4 17	X2-/X2+	CL数据	5 18	Xclk-/Xclk+	CL Clk	6 19	X3-/X3+	CL数据	7 20	Ser TC+/Ser TC-	串行输入	8 21	Ser TFG-/Ser TFG+	串行输出	9 22	CC1-/CC1+		10 23	CC2+/CC2-	不可使用	11 24	CC3-/CC3+	不可使用	12 25	CC4+/CC4-	不可使用	13 26	GND	
Pin	信号		功能																																									
1 14	GND																																											
2 15	X0-/X0+		CL数据																																									
3 16	X1-/X1+		CL数据																																									
4 17	X2-/X2+		CL数据																																									
5 18	Xclk-/Xclk+		CL Clk																																									
6 19	X3-/X3+		CL数据																																									
7 20	Ser TC+/Ser TC-		串行输入																																									
8 21	Ser TFG-/Ser TFG+		串行输出																																									
9 22	CC1-/CC1+																																											
10 23	CC2+/CC2-		不可使用																																									
11 24	CC3-/CC3+	不可使用																																										
12 25	CC4+/CC4-	不可使用																																										
13 26	GND																																											
查询表	查询表可提供 8 位模式,全存取在表条目;表数据编程在闪存(根据要求)																																											
外控能力	增益,曝光,查询表,兴趣区域,图位深度,触发器																																											
重量	除镜头外 800 克																																											
尺寸	122 x 122 x 125 mm																																											
选配镜头架	安装 Hasselblad 自定义安装 M42																																											
工作温度	-40 - +80 度																																											
规程	CE (EN 61000-6-2 EN 61000-6-3), FCC Part 15 class B, RoHS/WEE																																											
后焦距	59 mm																																											
电源	12-24V DC +/-10%, 12W																																											
湿度	20-90%不凝结	 Side view. All dimensions in mm																																										



例子

1. 最初的棱镜分光膜
2. 通道2选配的窄带滤波器
3. 通道2和3选配的窄带滤波器
4. 通道 2,3,4 选配的窄带滤波器

涂层跟滤波器可以根据客户要求定制