



振荡器

摇摆振荡器 / 跷跷板振荡器 (Rocking Shaker / Waving Shaker)



非常适合低速振荡条件下 (10rpm) 的敏感样品实验
 直流无刷马达，数字化设计，确保从低速启动到高速振荡的温和均匀变化
 倾斜角度可调，满足不同培养需求
 时间设置：1 min to 99 hour 59 min
 VFD 显示屏，显示振荡设置及运行情况
 PID 反馈控制技术，确保振荡速度的稳定可靠
 摇摆振荡器：振荡速度 8to 100 rpm；倾斜角度 0~ 13° 可调
 跷跷板振荡器：振荡速度 5 to 100 rpm；倾斜角度 7 ~ 13° 可调
 三种可拆卸振荡盘表面：波纹防滑表面；橡胶防滑表面及带固定带的通用振荡盘

技术参数

产品型号	WS-350R	WS-350W
振荡方式	摇摆式振荡器 (Rocking Shaker)	跷跷板振荡器 (Waving Shaker)
振荡速度	8 ~ 100	5~100
振荡速度精度	±5 (100rpm)	±5(100rpm)
倾斜角度	0~13°	7~13°
最大承载量	5kg	5Kg
托盘尺寸 (mm)	276x276	276x276
外形尺寸 (mm)	276x320x150	276x320x150
设备净重 (Kg)	3.7	3.7
适合环境温度	5~45	5~45
电源	AV 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	AV 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
订货号	391115	381115

带容器固定带的转档托盘 (质材 PP+ 硅橡胶)

适合振荡器型号	WS-350R	WS-350W
订货号	38502-01	38502-02



带波纹防滑垫通用托盘

带波纹防滑垫通用托盘	
订货号	38503

带防滑橡胶垫托盘

防滑橡胶垫托盘适合低速应用，可以混合使用不同样品培养容器

带防滑橡胶垫托盘	
订货号	38501

