

EZeeMini 掌上离心机

W1008

国际安全品质

国际安全认证, W1008 通过及其严格的欧盟 EN61010-2-20 离心机特殊安全标准——爆炸测试, 获得 CE, cTUVus 和 FCC 国际安全产品认证

双门锁设计, 锁定更安全

转子拆卸专利技术, 拆卸异常快捷

先进的宽电压技术, 转速不受电压波动影响, 转速精度高

运行安静, 噪音 ≤ 45 dB

直流电机, 连续运行模式

小机型, 一机多用


W1008 最高转速 7000rpm

W1008E 最高转速 5000rpm


翻盖开关功能, 合盖即转, 开盖即停, 操作方便

可容纳过滤型离心管

最大容量 2mL x 8 离心管; 0.2mL x 16 PCR 管或者 0.2mL PCR8 排管 x 2, 当与适配器联用时, 亦可使用 0.5mL 或 0.2mL 离心管, 应用范围广



	W1008	W1008E
最高转速 [rpm]	7000	5000
最大相对离心力 xg	2680	1360
转子	0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 离心管 0.2ml x 16 PCR 管或者 2ml PCR8 排管 x 2	0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 离心管 0.2ml x 16 PCR 管或者 2ml PCR8 排管 x 2
运行时间	连续	连续
电机	直流电机	直流电机
电源	AC 100-240V/50Hz/60Hz	AC 100-240V/50Hz/60Hz
噪音 (dB)	≤ 45	≤ 45
尺寸 [D x W x H mm]	150 x 150 x 117	150 x 150 x 117
重量 [kg]	0.5	0.5



可配转子和适配器

适用离心机	W1008 / W1008E	
转子型号	RT08-2	RT02-PCR8
订货号码	9400015	9400017
最大转速 (rpm)	7000/5000	7000/5000
最大相对离心力 (xg)	2680/1360	2680/1360
最大容量	2ml/1.5ml x 8 0.2ml x 8 0.5ml x 8	16 x 0.2ml PCR 管 2 x 0.2ml PCR8 排管
转子材质	高强度塑料	高强度塑料
转子适配器		N/A
WSA02P2	-	
WSA05P2	-	

转子适配器

型号	订货号	描述
WSA02P2	9200305	2ml 转 0.2ml 转子适配器, 用于 A08-2 转子, 8pcs/pk
WSA05P2	9200306	2ml 转 0.5ml 转子适配器, 用于 A08-2 转子, 8pcs/pk

