



D130手持式超细匀浆机



手持式设计，外观轻巧，可一只手进行操作。操作过程中，将工作头插入样品中，马达带动定子高速转动，样品在定子和转子之间的缝隙中被均质或者分散。此类操作一般只需很短的时间，即可完成。

- ☞ 双重绝缘防护，保障安全
- ☞ 可进行混合，分散，乳化，均质等操作
- ☞ 工作头可进行高温消毒可重复使用，且拆卸方便
- ☞ 适用于在小型容器内分批加工流体物料，如加工肌肉、内脏、纤维类等。



D-130
订货号：1710130
8000 ~ 30000RPM

可选支架
订货号：1710130-01

← 支架安装图

D-130

空载转速 (rpm)	8000 ~ 30000
处理量范围(ml) (根据不同工作头)	0.1 ~ 50 (H ₂ O) 1 ~ 250 (H ₂ O)
可选配工作头(ml)	5mm/L90mm(0.1 ~ 50mL) 10mm/L150mm(1 ~ 250mL)
额定电压	220V 50Hz
输入功率(W)	130
接触物料材质	316L不锈钢(适合所有灭菌方式)
噪音(db)	78 (A)