



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

GSFT-100L 变频调速双层玻璃反应釜



简介

双层玻璃反应釜是常用的生化仪器，广泛地被现代精细化工、生物制药、科研实验等行业所选用，可在恒速、恒力、恒温的条件下做浓缩、蒸馏、回流、分离、提纯反应，是教学、实验、中试、生产的理想仪器设备。

工作原理：

通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样、石油化工、中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。

功能及特点

- 反应釜釜体采用高硼硅玻璃（GG-17 材质），有优良的物理化学性能，瓶体透明、可见反应液料。
- 主体采用不锈钢框架+铝合金材质，美观坚固耐腐蚀。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

- 不锈钢搅拌棒外包四氟，适用于多种溶剂搅拌，无污染耐腐蚀。
- 防爆电机搅拌，运转平稳、力矩大、无火花、寿命长。
- 聚四氟乙烯组件+机械密封、陶瓷轴承，专有技术、可保证良好的真空度且使用寿命长。
- 本产品防爆调速器为转速、温度双数显。转速可通过调速旋钮设定，直观方便；另配有釜内温度测温探头（PT100）（可显示釜内温度）。
- 整体结构紧凑合理，设有带刹车万向轮，可整体移动，操作方便。
- 无死角玻璃斜放料阀门，可有效减少搅拌死角，放料方便。
- 本产品设有真空显示功能，对高沸点物料可以选择最佳工作真空度。

技术参数：

型号	GSFT-100L
功率 (W)	250
搅拌转速 (rpm)	50-500
最大扭矩 (N·m)	1.7
物料容积 (L)	100
夹套容积 (L)	30
电源 (V/Hz)	220/50

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com