



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

RZ 6 旋片泵



这些旋片泵与同性能的泵相比，设计更加紧凑、质量更轻。对于大量需求较好极限真空和中等到较快抽速的实验室及工艺应用中，它们是理想的解决方案。PC3 旋片泵真空系统，在进气口配备 GKF1000i 冷阱，有助于泵处理大量的易冷凝蒸汽。该真空系统的结构紧凑，易于使用，结构合理，在出气口有一个油雾过滤器、一个阀和一个用于连接真空规的三通。可选各种组件包，包含泵、油雾过滤器等。

性能特性

在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度

由于有效的气镇，使其可耐受很高的水蒸气；开启气镇仍达到很好的极限真空

关机时可保持真空密封；无需外置防倒吸阀

储油体积大：换油间隔时间长

采用“镜筒”式设计，易于维护

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术指标	单位	RZ 6
级数		2
50/60 Hz 下的最大抽速	m ³ /h	5.7 / 6.8
50/60 Hz 下的最大抽速	cfm	3.4 / 4.0
极限分压 (绝压)	mbar	4 x 10 ⁻⁴
极限真空 (绝压)	mbar/torr	2 x 10 ⁻³ / 1.5 x 10 ⁻³
极限真空 (绝压), 使用气镇	mbar/torr	1 x 10 ⁻² / 0.75 x 10 ⁻²
使用气镇的水蒸气耐受性	mbar	40
环境温度范围 (操作)	°C	12 - 40
环境温度范围 (储存)	°C	-10 - 60
注油量 (B 型油) min./max.	l	0.34 / 0.73
最大出气口压力 (绝压)	bar	1.1
进气口接口		KF DN 16 小法兰
出气口接口		软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
额定电机功率	kW	0.3
50/60 Hz 下的额定转速	min ⁻¹	1500/1800
防护等级		IP 40
尺寸 (长 x 宽 x 高)	mm	370 x 142 x 207
重量	kg	16.4
噪音水平在 50 赫兹, 典型值	dBA	50



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd


货品配置

泵油已安装，泵体安装完毕，连接即可使用，附带说明书


可选附件

不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336)
进气口分离瓶 AK R 5/6 (698006)
油雾过滤器 FO R 2/2.5/5/6 (698003)


RZ 6 - 50 Hz下的抽速曲线




RZ 6 - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积)



RZ 6 - 60 Hz下的抽速曲线



RZ 6 - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积)



地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592


网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

RZ 6 - 尺寸规格表



技术参数如有变化，恕不另行通知。