



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## GDZT-50-200-80G 高低温循环装置



能够提供冷源和热源的循环装置，工作范围宽广，用于制药、化工、生物等行业，为反应釜、槽等提供热源和冷源，也可用于其他设备的加热和冷却。

- 分 3 个系统：制冷系统、加热系统、预冷系统，三个系统可连续使用，也可分别单独使用。
- 快速加热和冷却，可连续升降温。
- 温度控制范围宽，全程不需要换导热介质，导热介质消耗少。
- 全封闭循环系统，高温时导热流体不易挥发和氧化，低温下不易吸入空气中水分，可延长导热流体的使用寿命。
- 高温冷却、制冷功能，可以从高温直接降温（如可从 200℃直接降温）。
- 制冷器换热器采用全钎焊板式换热器，占用空间小，换热效率高。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：[HZGY2010@163.com](mailto:HZGY2010@163.com)



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

- 液位显示功能，随时监控液位，避免缺液。
- 高温切断、急停、延时、漏电、过流电、过热等多重保护功能，充分保证使用安全。
- 冷凝、预热方式为风冷，节约水资源。

技术参数：

型号	GDZT-50-80-200G	
储液槽容积(L)	10	
空载最低温度(°C)	-80	
使用温度范围(°C)	-80~200	
最佳环境温度(°C)	≤25	
环境相对湿度(%)	≤60	
电源	380V±10% 50Hz	
温度	显示方式	数字式
控制	控温精度(°C)	±1
安全保护	延时、过电流、过热	
不同制冷温度的 制冷量(W)	200°C	6600
	10°C	8200
	-10°C	6200
	-20°C	4500
	-40°C	3400
	-60°C	3120
	-80°C	1030
制冷 机组	功率(W)	14820
	最大运行 电流(A)	39
	制冷剂	R404A/R23
加热功率		6000W
循环泵功率(W)		280
循环泵流量(L/min)		30

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592  
网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：[HZGY2010@163.com](mailto:HZGY2010@163.com)



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

循环泵扬程(m)	12
循环接口	丝口连接: 1/2 吋, 不锈钢阀门
储液槽	1Cr18Ni9Ti
整机尺寸(mm)	720×573×1280
整机重量(kg)	320