

## 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

#### HX-0506 恒温循环器



#### 用途特点:

可单独作恒温浴槽做化学反应实验,也可以与电泳仪、电子探针等配套用于冷却降温,为实验提供一个热冷受控、温度均匀的场源。应用于石油、化工、冶金、医药、生化等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门,进行物性测试及定性、定量分析。

温度采用数字设定,数字显示、操作方便,控温精度高

PID 控制,温度稳定速度快

制冷系统采用美、法著名品牌全封闭风冷式压缩机组

循环泵采用双叶轮运行,并有自吸功能,保证大流量、高扬程,是目前技术领先的高性能循环器

循环液在内循环中形成分散均匀流畅, 热交换平稳

水槽为不锈钢材质(SUS标准)

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: http://www.gengyu17.com 企业邮箱:HZGY2010@163.com



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

### 技术参数:

| 型号<br>Model | 使用温度范围<br>(°C)<br>Temperature<br>Rang | 温度稳定性(°C)<br>Temperature<br>Accuracy | 储液槽容积<br>(L)<br>Reservoir<br>Capacity | Onening            | 流量<br>(L/min)<br>Pumping<br>Speed | 加热功率<br>(W)<br>Heating<br>Power | 制冷量( W )<br>Cooling<br>Capacity | 外形尺寸<br>(mm)<br>Dimensions |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| HX-0506     | -5~99                                 | ±0.05                                | 6                                     | 360L×170W<br>×145H | 10                                | 1200                            | 190~375                         | 465L×250W<br>×650H         |

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: http://www.gengyu17.com 企业邮箱:HZGY2010@163.com