



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

GDZT-20-200-30G 高低温循环装置



能够提供冷源和热源的循环装置，工作范围宽广，用于制药、化工、生物等行业，为反应釜、槽等提供热源和冷源，也可用于其他设备的加热和冷却。

- 分 3 个系统：制冷系统、加热系统、预冷系统，三个系统可连续使用，也可分别单独使用。
- 快速加热和冷却，可连续升降温。
- 温度控制范围宽，全程不需要换导热介质，导热介质消耗少。
- 全封闭循环系统，高温时导热流体不易挥发和氧化，低温下不易吸入空气中水分，可延长导热流体的使用寿命。
- 高温冷却、制冷功能，可以从高温直接降温（如可从 200℃直接降温）。
- 制冷器换热器采用全钎焊板式换热器，占用空间小，换热效率高。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

- 液位显示功能，随时监控液位，避免缺液。
- 高温切断、急停、延时、漏电、过流电、过热等多重保护功能，充分保证使用安全。
- 冷凝、预热方式为风冷，节约水资源。

技术参数：

型号	GDZT-20-200-30G
空载最低温度(°C)	-30
使用温度范围(°C)	-20~200
最佳环境温度 (°C)	≤25
环境相对湿度(%)	≤60
电源	220V±10% 50Hz
温度显示方式	液晶显示
传感器分度号	Pt100
仪表调节范围(°C)	-110~200
设定方式	在使用温度范围内任意设定
安全保护	延时、漏电、过电流、过热
200°C时的制冷量(W)	3240
10°C时的制冷量(W)	2820
-10°C时的制冷量(W)	1810
-20°C时的制冷量(W)	1030
-30°C时的制冷量(W)	520
整机功率(W)	4385
整机电流(A)	19.8
加热功率(W)	3000
制冷机组制冷剂	R22
循环泵流量(L/min)	30

地址：杭州市拱墅区定海街224号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759655 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

循环泵扬程(m)	10
外循环接口	丝口连接: 1/2 吋, 304
整机尺寸(mm)	600×450×825
整机重量(kg)	65
保温管	2 根 4m
技术文件	1 套