

1.5 mbar - 3.4 m³/h

化学隔膜泵

- ◆ CVC 3000真空控制器非常易于操作，文本菜单清晰，内置放气阀
- ◆ 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- ◆ 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- ◆ 专为化学设计的流量控制阀，具有大的流通截面，流量控制因而不受限制
- ◆ 高效的溶剂回收系统，使其成为一款环境友好的产品



PC 610 NT

配电子真空控制的化学真空系统

PC 600系列化学真空系统经证实可用于许多蒸发过程的真空获取或控制。其基础泵为MD 4C NT三级化学隔膜泵，可满足大部分高沸点溶剂的真空要求。典型的应用包括连接旋转蒸发仪或真空干燥箱。该真空系统配备带电磁阀的CVC 3000真空控制器进行电子真空控制。出气口废气冷凝器效率高，结构紧凑，可实现近100%的溶剂回收效果，有效地循环利用溶剂，同时保护环境。

技术参数等同于MD 4C NT，除了

真空控制器	CVC 3000
进气口接口	软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
出气口接口	软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
冷却液接口	2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头
尺寸 (长x宽x高), 大约	419 x 243 x 444 mm
重量, 大约	19.9 kg

可选附件

制冷剂阀 VKW-B (674220)
泄气阀 VBM-B (674217)
液面探测传感器 (699908)
真空橡胶管 DN 8 mm (686001)

货品配置

真空系统安装完毕，连接即可使用，附带说明书

订货信息

PC 610 NT

230 V ~ 50-60 Hz	CEE	Ex*	737100
230 V ~ 50-60 Hz	CH, CN	Ex*	737101
230 V ~ 50-60 Hz	UK	Ex*	737102
100-115 V ~ 50-60 Hz /			
120 V ~ 60 Hz	US		737103

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, 仅限于内部环境