

7 mbar - 2.0 m³/h

化学隔膜泵

- ◆ 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- ◆ 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- ◆ 使用气镇仍能达到很好的极限真空
- ◆ 排气安静，振动极低
- ◆ 手动真空控制，指针式真空显示



MZ 2C NT +AK+M+D

MZ 2C NT化学隔膜泵配保护及手动控制附件

该化学真空系统在化学、生物和制药等实验室应用广泛，主要用于不需要在出气口收集溶剂蒸汽冷凝液的气体或蒸汽的排气、抽取或蒸发过程。手动流量控制阀可以调节真空接口的有效抽速，指针式的真空压力计可显示真空值。该系统非常适用于抽滤系统。进气口的分离瓶 (AK) 为玻璃材质，外覆保护膜，防止颗粒和液滴进入泵内。

技术参数等同于MZ 2C NT，除了

进气口接口	软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
出气口接口	软管喷嘴接头 DN 8-10 mm
尺寸 (长x宽x高), 大约	310 x 243 x 313 mm
重量, 大约	13.4 kg

可选附件

真空橡胶管 DN 8 mm (686001)

货品配置

真空系统安装完毕，连接即可使用，附带说明书

订货信息

MZ 2C NT +AK+M+D

230 V ~ 50-60 Hz	CEE	Ex*	732700
100-115 V ~ 50-60 Hz /			
120 V ~ 60 Hz	US		732703

加拿大和美国的NRTL标准

Ex*: ATEX: II 3G IIC T3 X, 仅限于内部环境