

恒奥科技作为生产超声波清洗器型号系列最全的厂家之一，拥有着十几年的成熟的技术水平。超声波清洗器主要分为HU和HS系列，采用不锈钢材质，功能从简到全，满足用户的不同实验需求，10L以上带有排水阀。



型号	容量	功率	功率可调	频率	槽内尺寸(mm)	温度可调	时间可调
HS2060	2L	60W	No	40KHz	150x135x100	No	0-30min
HS3120	3L	120W	50%/100%	40KHz	235x135x100	No	0-30min
HS6150	6L	150W	50%/100%	40KHz	300x150x150	No	0-30min
HU3120B	3L	120W	0-100%	40KHz	235x135x100	No	0-99min
HU6150B	6L	150W	0-100%	40KHz	300x150x150	No	0-99min
HU10260B	10L	260W	0-100%	40KHz	300x250x150	No	0-99min
HU20500B	20L	500W	0-100%	40KHz	500x300x150	No	0-99min
HU3120D	3L	120W	0-100%	40KHz	235x135x100	室温Ambient-95℃	0-99min
HU6150D	6L	150W	0-100%	40KHz	300x150x150	室温Ambient-95℃	0-99min
HU10260D	10L	260W	0-100%	40KHz	300x250x150	室温Ambient-95℃	0-99min
HU20500D	20L	500W	0-100%	40KHz	500x300x150	室温Ambient-95℃	0-99min
HU401K	40L	1000W	0-100%	40KHz	615x495x150	No	0-99min

## 在线脱气机

HDG采用先进的气/液膜分离技术，能自动启动真空泵以保证脱气效果。标准的接头及管路可使之与各种型号的HPLC系统连接。

### 特点

脱气系统全部封闭，不会改变流动相的化学组分；

对于易燃、挥发性强的液体脱气，能保证它不会溢出，从而达到安全的脱气过程，并设计漏液报警设置；

安装简单，操作方便。该装置的自动启动系统使操作者只需一次接通管路，便可连续使用；

采用国际通用的标准接头及管路，使之适用各种型号、任何厂家的高效液相系统。



HDG-02

HDG-04A

型号	通道	脱气效率	真空压力	最大流量	溶剂量	外形尺寸
HDG-02	2路	在25℃进口溶液含氧量8ppm时，出口溶液含氧量：流量为1ml/min时1.8ppm 流量为5ml/min时4ppm	-0.08Mpa	10 ml/min	12ml/路(channel)	150X340X180mm
HDG-03	3路					
HDG-04	4路					