

PIKE镜反射附件

10Spec 10° 固定入射角镜反射附件，适用于玻璃反射率，近法线反射率，防反射镀膜，以及反射物质和非反射样品的测试。



35Spec, 45Spec 30°和45° 固定入射角镜反射附件，适用于相对较厚的样品的测试。

直接插入样品仓的支架内，适用于任何品牌型号的红外光谱仪。



80Spec 80° 固定角度掠角镜反射附件，适用于薄膜，以及单分子膜测试。预留进出光路偏振片位置。



AGA 高级掠角镜反射附件，用于定量测试反射样品表面的薄膜，以及单分子膜。




ARA 绝对反射附件



入射角度：12°

反射效率：94%-99%


参比反射镜



V-结构

背景测试

样品



参比反射镜

W-结构

样品测试