

## 防腐蚀溶剂回收真空泵

- 免维护，环保设计，超静音运行
- 密闭系统提供温和的蒸馏环境
- 精确控制的蒸发过程
- 进气口缓冲瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体
- 收集溶剂彻底，可直接连接电源和工作系统
- 真空度范围：2-30mbar
- 流速范围：10-95L/min
- 由防腐蚀隔膜真空泵，变频隔膜真空泵，底板，缓冲瓶，冷凝器，数显真空表及真空控制系统等部件组成
- 普通型 CSC 系列具有数显真空控制器，可以显示和自动控制真空度，它可以精确控制真空度在您设定的数值及多段程序编程程序，还可以设定不同单位及外部模拟量控制等应用。
- 变频控制型 CSC 系列具有真空控制系统，结构模块化设计，将变频泵与控制单元集成一体，更好的为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气提供真空条件，以及溶媒回收、各种剧毒，易燃易爆、强酸、强碱抽取。除适用于循环水式真空泵和旋片式真空泵的适用场合外，还用于医疗医药产品分析、电子及半导体行业等领域。




### CSH 防腐蚀溶剂回收真空泵

ChemVak -CSH 真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂。

型号	CSH 410	CSH 510	CSH 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率 (W)	95	245	245
极限真空度 (mbar)	13	8	2
最大流量 (L/min)	25	34	34
连接口外径 (mm)	10	10	10
重量 (kg)	12.5	15.8	16.6
订货号	900512	900513	900514

#### ChemVak-CSH 真空系统标准配置

防腐蚀隔膜真空泵 1 台，离析杯 1 个，冷凝器 1 套，固定底座 1 个（含支杆），配套管路及接头。



### CSC 防腐蚀溶剂回收真空泵

ChemVak -CSC 真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂，同时装有真空控制器，可以设定、显示和控制系统的真空度。

型号	CSC 410	CSC 510	CSC 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率 (W)	95	245	245
极限真空度 (mbar)	13	8	2
最大流量 (L/min)	25	34	34
连接口外径 (mm)	10	10	10
重量 (kg)	16	19.3	20.1
订货号	900522	900523	900524

#### ChemVak-CSC 真空系统标准配置

防腐蚀隔膜真空泵 1 台，真空控制器 DVR480 一台（含支杆），离析杯 1 个，冷凝器 1 套，固定底座 1 个（含支杆），配套管路及接头。



### 防腐蚀溶剂回收真空泵

- CSC 变频控制型回收系统，通过改变马达转速来达到更加精确地真空压力，其中真空控制器具有 PID 自整定功能，可以根据客户使用不同环境，控制器通过 AI 人工智能逻辑 PID 算法，精准的调节马达转速，精确达到客户所需的数值，保证准确高效的进行真空蒸馏，以及高回收率，节能环保。
- 环保设计，整个系统与气体接触的部位都为防腐蚀材料（PTFE），保证它的抗化学腐蚀能力；还根据系统真空情况马达停止转动或低速转动，节约能源、延长隔膜及泵的使用寿命，还可以减少噪音污染。
- 收集溶剂更彻底，可直接连接电源和工作系统。
- 进气口回收瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体。

### 技术参数

型号	CSC900E	CSC920Z	CSC960T	CSC980V
电压	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
额定功率 (W)	400	400	400	400
真空压力分辨率	0.1mbar	0.1mbar	0.1mbar	0.1mbar
真空压力范围	0.1-1000mbar	0.1-1000mbar	0.1-1000mbar	0.1-1000mbar
极限真空度 (mbar)	< 30	< 8	< 2	< 1
抽气速度 (L/min)	95	75	75	40
接口规格 (mm)	10	10	10	10
重量 (kg)	25	25	25	25
噪音 (dB)	50	50	50	50
订货号	900532	900533	900534	900535