

Potter-elvehjem 型组织研磨器

Teflon (特氟龙) 研磨棒, 特氟龙研磨棒研磨器非常适合研磨软组织, 如大脑和肝脏, 该型研磨器的设计能够快速使组织匀浆化

Wheaton 33 低析出硼硅玻璃制造

Teflon 研磨棒可以与高速搅拌器配合使用

可高压蒸汽灭菌

研磨棒间隙范围: 0.1-0.15mm



订货号	操作容积 (mL)	研钵直径 × 长度 (mm)	总长度 (mm)	包装数量
358029	2 mL	11×45	203	2
358034	5 mL	13×66	219	2
358039	10 mL	16×74	219	2
358044	15 mL	19×84	219	2
358049	30 mL	24×118	266	2
358054	55 mL	30×130	266	2

Potter-elvehjem 型组织研磨器附件

订货号	规格 / 描述	包装数量
358028	研钵 2 mL	2
358033	研钵 5 mL	2
358038	研钵 10 mL	2
358043	研钵 15 mL	2
358048	研钵 30 mL	2
358053	研钵 55 mL	2
358026	特氟龙研磨棒 2 mL	2
358031	特氟龙研磨棒 5 mL	2
358036	特氟龙研磨棒 10 mL	2
358041	特氟龙研磨棒 15 mL	2
358046	特氟龙研磨棒 30 mL	2
358051	特氟龙研磨棒 55 mL	2

Safe-Grind 不锈钢 Potter-Elvehjem 型组织研磨器

研磨室由带强化塑料涂层的 Wheaton 33 低析出硼硅玻璃制成, 可以保证其耐冲击性能

Teflon 研磨棒可以与高速搅拌器配合使用

可高压蒸汽灭菌, 防止交叉污染

研磨棒间隙范围: 0.1-0.15mm



订货号	操作容积 (mL)	研钵直径 × 长度 (mm)	总长度 (mm)	包装数量
358003	2	11×45	203	2
358005	5	13×66	219	2
358007	10	16×74	219	2
358009	15	19×84	219	2
358011	30	24×118	266	2
358013	55	30×130	266	2

Safe-Grind 不锈钢 Potter-Elvehjem 型组织研磨器附件

订货号	规格 / 描述	包装数量
358004	研钵 2 mL	2
358006	研钵 5 mL	2
358008	研钵 10 mL	2
358010	研钵 15 mL	2
358012	研钵 30 mL	2
358014	研钵 55 mL	2
358026	研磨棒 2 mL	2
358031	研磨棒 5 mL	2
358036	研磨棒 10 mL	2
358041	研磨棒 15 mL	2
358046	研磨棒 30 mL	2
358051	研磨棒 55 mL	2

放射锯齿状 Potter-Elvehjem 型组织研磨器

带 PTFE 锯齿状设计的研磨头使匀浆更高效地分散在研磨室内

研钵由 Wheaton33 低析出硼硅玻璃制成

6.3mm 不锈钢杆, 特氟龙研磨棒

研磨器非常适合研磨软组织, 如大脑和肝脏

可高压蒸汽灭菌

研磨棒间隙范围: 0.1-0.15mm



订货号	操作容积 (mL)	研钵直径 × 长度 (mm)	总长度 (mm)	包装数量
357969	2	11×45	203	2
357974	5	13×66	219	2
357979	10	16×74	219	2
357984	15	19×84	219	2
357989	30	24×118	266	2
357994	55	30×130	266	2

放射锯齿状 Potter-Elvehjem 型组织研磨器附件

订货号	规格 / 描述	包装数量
358028	研钵 2 mL	2
358033	研钵 5 mL	2
358038	研钵 10 mL	2
358043	研钵 15 mL	2
358048	研钵 30 mL	2
358053	研钵 55 mL	2
357966	锯齿状研磨棒 2 mL	2
357971	锯齿状研磨棒 5 mL	2
357976	锯齿状研磨棒 10 mL	2
357981	锯齿状研磨棒 15 mL	2
357986	锯齿状研磨棒 30 mL	2
357991	锯齿状研磨棒 55 mL	2

Potter-Elvehjem 微型组织研磨器

微小的尺寸适合于精细的操作

由 Wheaton 33 低析出硼硅玻璃制造

研磨棒间隙范围: 0.1-0.15mm

可高压蒸汽灭菌



订货号	操作容积 (mL)	研钵直径 × 长度 (mm)	总长度 (mm)	包装数量
357844	0.1	4×65	110	2