


## MINICEN 10 掌上离心机




## 国际安全品质

- 国际安全认证，MINICEN 10 通过及其严格的欧盟 EN61010-2-20 离心机特殊安全标准——爆炸测试，获得 CE, cTUVus 和 FCC 国际安全产品认证
- 双门锁设计，锁定更安全
- 转子拆卸专利技术，拆卸异常快捷
- 先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高
- 运行安静，噪音  $\leq 45$  dB
- 直流电机，连续运行模式

## 小机型，一机多用

- MINICEN 10 最高转速 7000rpm
- MINICEN 10E 最高转速 5000rpm
- 翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便
- 可容纳过滤型离心管
- 最大容量 2mL x 8 离心管，0.2mL x 16 PCR 管或者 0.2mL PCR8 排管 x 2，当与适配器联用时，亦可使用 0.5mL 或 0.2mL 离心管，应用范围广

	MINICEN 10	MINICEN 10E
最高转速 [rpm]	7000	5000
最大相对离心力 xg	2680	1360
转子	0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 离心管 0.2ml x 16 PCR 管或者 2ml PCR8 排管 x 2	0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 离心管 0.2ml x 16 PCR 管或者 2ml PCR8 排管 x 2
运行时间	连续	连续
电机	直流电机	直流电机
电源	AC 100-240V/50Hz/60Hz	AC 100-240V/50Hz/60Hz
噪音 (dB)	$\leq 45$	$\leq 45$
尺寸 [D x W x H mm]	150 x 150 x 117	150 x 150 x 117
重量 [kg]	0.5	0.5



## 可配转子和适配器

适用离心机	MINICEN 10 / MINICEN 10E	
转子型号	RT08-2	RT02-PCR8
订货号码	9400015	9400017
最大转速 (rpm)	7000/5000	7000/5000
最大相对离心力 (xg)	2680/1360	2680/1360
最大容量	2ml/1.5ml x 8 0.2ml x 8 0.5ml x 8	16 x 0.2ml PCR 管 2 x 0.2ml PCR8 排管
转子材质	高强度塑料	高强度塑料
转子适配器		N/A
WSA02P2	-	
WSA05P2	-	

## 转子适配器

型号	订货号	描述
WSA02P2	9200305	2ml 转 0.2ml 转子适配器，用于 RT08-2 转子，8pcs/pk
WSA05P2	9200306	2ml 转 0.5ml 转子适配器，用于 RT08-2 转子，8pcs/pk

