

全自动溶出杯清洗仪

提高溶出杯清洗效率

----- 8秒钟清洗一个溶出杯，8个杯子只需要一分钟左右的时间，让您的溶出度仪飞起来

提升溶出杯清洗质量

----- 清洗效果经过验证，保证清洗质量，并且让每个溶出杯都在完全相同的条件下清洗

完全避免溶出杯摔坏

----- 再也无需把溶出杯拿下来清洗，彻底杜绝摔碎溶出杯的风险



全自动溶出杯清洗仪

微思行溶出杯清洗仪具有体积小，移动方便等特点，另外独特的设计能够满足进口及国产等不同尺寸的溶出杯清洗，无论杯大杯小，杯高杯低均无需更换任何部件，通用性兼容性好，真正做到一机多用。

- 清洗效果可以进行清洁验证。
- 满足自动和手动控制
- 具有自动计时和自动计数功能，具备报警提示功能；
- 外置式过滤器透明易观察，容易拆卸；清洗时间可根据需要自行设定；
- 外设温度控制器可以控制水温；室温—45度任意设定，温度精度为 ± 0.1 度；
- 残液吸取功能，保证清洗完毕后杯底残留液体小于1.0ml；
- 双喷头、双特制吸水管设计；
- 注水管具有防堵塞特殊设计；
- 清洗的同时可以进行加液和排液操作；
- 清洗桨杆设计；



24V充电式仿形螺旋电动毛刷，保证了难以去除的残留物也能清洗干净，特制的情性刷丝自洁性强，不易吸附污物，安全高效简单可靠。

	RBC-40	RBC-60
仪器体积 (L*W*H) cm	80*36*90	96*44*106
清洗桶	35L 净水桶，药品级 PP 材料，下面装有排水阀，机器长时间不用时将桶内的水排空	65L 净水桶，食品级 316 不锈钢，水箱灭菌系统可以定期为水箱杀菌消毒
废液桶	—	65L 废液桶，废液满后自动报警提醒排液
温度控制	室温—40℃	室温—45℃
温度精度	± 1 ℃	± 1 ℃



我们的清洗仪不止给您带来了效率的提升，更给您节省了仪器使用成本，提高了溶出度仪的使用率。