



手持式超细匀浆机

D-130

手持式设计, 外观轻巧, 可一只手进行操作。操作过程中, 将工作头插入样品中, 马达带动定子高速转动, 样品在定子和转子之间的缝隙中被均质或者分散。此类操作一般只需很短的时间, 即可完成。



- 双重绝缘防护, 保障安全
- 可进行混合, 分散, 乳化, 均质等操作
- 工作头可进行高温消毒可重复使用, 且拆卸方便
- 适用于在小型容器内分批加工流体物料, 如加工肌肉、内脏、纤维类等。

技术参数

型号	D-130
空载转速 (rpm)	8000 ~ 30000
处理量范围 H ₂ O(mL)	0.1 ~ 50 (H ₂ O) / 1 ~ 250 (H ₂ O) 根据不同分散头
输入 / 输出功率 (W)	130
接触物料材质	316L 不锈钢 (适合所有灭菌方式)
可选配工作头	Ø5mm/L90mm(0.1 ~ 50mL) Ø10mm/L150mm(1 ~ 250mL)



D-130
8000 ~ 30000RPM
订货号: 1710130



可选支架
订货号: 1710130-01

D-130 可选分散头

产品型号	DS-130/5	DS-130/7	DS-130/10	DS-130/14
分散头长度	90mm	160mm	150mm	170mm
转子直径	5mm	7mm	10mm	14mm
工作台容积	0.1-50ml	0.3-50ml	1-250ml	2-250ml