

## 显微镜

### MML 单目镜系列显微镜

型号	光学单元	照明	特点	应用
MML1200	目镜: 10× 物镜: 平场消色差 4×NA0.10, 10×NA0.25, 40×NA0.65	6V, 10W 明场阿贝聚光镜		学校 培训 简单实验室应用
MML1300	目镜: 10× 物镜: 平场消色差 4×NA0.10, 10×NA0.25, 40×NA0.65	6V, 10W 明场阿贝聚光镜, 可调	照明可调	学校 培训 简单实验室应用
MML1400	目镜: 10× 物镜: 平场消色差 4×NA0.10, 10×NA0.25, 40×NA0.65, 100×NA1.25	6V, 10W 明场阿贝聚光镜, 可调	照明可调	学校 培训 简单实验室应用



### MBL3200 专业型双目镜显微镜

型号	光学单元	仪器	照明	特点	应用
MBL3200	10× 目镜 视野数: 22 物镜 (平场消色差): 4×/NA 0.10// 目标区域: Ø5.5mm 10×/NA 0.25// 目标区域: Ø2.2mm 40×/NA 0.65// 目标区域: Ø0.55mm PH20×/NA 0.40// 目标区域: Ø1.1mm	XY 表 同轴粗调和微调 光圈 滤光片架 蓝色滤光镜 绿色滤光镜 (选配)	6V/30W 可调	倒置显微镜, 可连接照相 机、摄影机	实验室



### MBL3300 反射光显微镜 (冶金业)

型号	光学单元	仪器	照明	特点	应用
MBL3300	10× 目镜 视野: 18 物镜 (平场消色差): 4×/NA 0.10// 目标区域: Ø4.5mm 10×/NA 0.25// 目标区域: Ø1.8mm 40×/NA 0.65// 目标区域: Ø0.45mm	XY 表 同轴粗调和微调 光圈 滤光片架 蓝色滤光镜 绿色滤光镜 (选配)	6V/30W 入射 光, 可调	冶金业专用显 微镜 光电器	实验室 材料测试



### MSL4000 系列立体显微镜

- IL 入射光
- TL 透射光
- S 旋转臂
- 10/30 10×/30× 放大
- 20/40 20×/40× 放大

型号	光学单元	照明	特点
MSL4000-10/30-IL-TL	10× 目镜 1× 和 3× 物镜	LED 入射光和透射光	电池寿命: 25 小时
MSL4000-10/30-IL-TL	10× 目镜 1× 和 3× 物镜	LED 入射光	旋转测试臂
MSL4000-10/30-S	10× 目镜 1× 和 3× 物镜		旋转测试臂
MSL4000-20/40-IL-TL	10× 目镜 2× 和 4× 物镜	LED 入射光和透射光	电池寿命: 25 小时
MSL4000-20/40-IL-S	10× 目镜 2× 和 4× 物镜	LED 入射光	旋转测试臂
MSL4000-20/40-S	10× 目镜 2-4× 物镜		旋转测试臂

