

磁力搅拌器

MS-C系列磁力搅拌器在恒速搅拌、循环搅拌、双速搅拌方面表现不凡，可设置多种工作模式，适用于细胞培养。

MS-C-S1 细胞培养磁力搅拌器

MS-C-S4 4通道细胞培养磁力搅拌器

特点优势

- 支持编程设定；
- LED数字显示屏可显示实际转速；
- 多种工作模式可选；
- 机型分单通道和4通道两种；
- 低速保护细胞不被破坏。



低速搅拌器



LED显示屏



支持编程设定



多种模式可选

Celstir双侧壁细胞培养瓶

Celstir双侧壁细胞培养瓶带有桨叶片搅拌轮，可提高搅拌效率。

货号	容量
18900235	500ml
18900236	3L



技术参数

	MS-C-S1	MS-C-S4
工作盘尺寸	φ 105mm	φ 105mm
盘面材质	铸铝	铸铝
电机类型	步进电机	步进电机
电机输出功率	15W	15W
电压/频率	100~120/200~240V,50/60Hz	100~120/200~240V,50/60Hz
搅拌点位数量	1	4 (每点位距离190mm)
最大搅拌量 (水)	3 L	3 L x 4
搅拌子最大尺寸 (长度)	80mm	80mm
转速范围	5-200rpm (分辨率 ±1rpm)	5-200rpm (分辨率 ±1rpm)
转速显示	LED	LED
时间设置范围	0-49分59秒	0-49分59秒
数据接口	RS232	RS232
外壳防护等级	IP21	IP21
尺寸 (长x宽x高)	250x205x90mm	450x395x90mm
重量	2.5kg	5.5kg
允许环境温度湿度	5~40°C,80%	5~40°C,80%