

供料模块

高压输液恒流泵

高压输液泵系列广泛适用于液相色谱、离子色谱、凝胶色谱、制备色谱、柱后衍生、溶剂加压萃取、糖化血红蛋白检测仪及需要输送液体的系统。其性能指标的好坏直接影响到仪器整机的稳定性及可靠性，是仪器中关键核心部件之一。



特点：

- 1: 多项凸轮专利技术，供液更准:体积更小。
- 2: 多协议模式可选择，具有更好兼容性。
- 3: 键盘输入设计，操作灵活方便

产品适用范围

- 1: 可作为化工医药连续化学中精确进料泵适用
- 2: 可作为制备系进样泵适用
- 3: 可作为糖检测仪输液泵使用
- 3: 其他高压、稳定输液使用

产品指标：

型号	DP-S10	DP-P10	DP-T10	DP-H10	DP-C10
泵类型	凸轮泵				
流量范围	0.001-10.000mL/min				
耐压	42MPa	35MPa	42MPa	42MPa	3.5MPa
泵材料	316L	PEEK	钛合金	哈氏合金	PCTEF
单向阀	红宝石球/蓝宝石座				
流量准确度	±0.5%				
流量重复性	RSD≤0.3%				
工作模式	等度或梯度				
控制	仪器面板控制、计算机反控				
工作温度	5 ~ 50℃				
大气压力	86~106Kpa				
相对湿度	5 ~ 95%				
通信方式	选配 RS232、RS485、LAN、Bluetooth				

型号	DP-S50	DP-P50	DP-T50	DP-H50	DP-C50
泵类型	凸轮泵				
流量范围	0.1-50.0mL/min				
耐压	25MPa	25MPa	25MPa	25MPa	3.5MPa
泵材料	316L	PEEK	钛合金	哈氏合金	PCTEF
单向阀	红宝石球/蓝宝石座				
流量准确度	±1%				
流量重复性	RSD≤0.5%				
工作模式	等度或梯度				
控制	仪器面板控制、计算机反控				
工作温度	5 ~ 50℃				
大气压力	86~106Kpa				
相对湿度	5 ~ 95%				
通信方式	选配 RS232、RS485、LAN、Bluetooth				

型号	DP-S100	DP-P100	DP-T100	DP-H100	DP-C100
泵类型	凸轮泵				
流量范围	0.1-100.0mL/min				
耐压	25MPa	25MPa	25MPa	25MPa	3.5MPa
泵材料	316L	PEEK	钛合金	哈氏合金	PCTEF
单向阀	红宝石球/蓝宝石座				
流量准确度	±1%				
流量重复性	RSD≤0.5%				
工作模式	等度或梯度				
控制	仪器面板控制、计算机反控				
工作温度	5 ~ 50℃				
大气压力	86~106Kpa				
相对湿度	5 ~ 95%				

通信方式	选配 RS232、RS485、LAN、Bluetooth
------	------------------------------

型号	DP-S200	DP-P200	DP-T200	DP-H200	DP-C200
泵类型	凸轮泵				
流量范围	0.1-200.0mL/min				
耐压	15MPa	15MPa	15MPa	15MPa	2MPa
泵材料	316L	PEEK	钛合金	哈氏合金	PCTEF
单向阀	红宝石球/蓝宝石座				
流量准确度	±0.5%				
流量重复性	RSD≤0.3%				
工作模式	等度或梯度				
控制	仪器面板控制、计算机反控				
工作温度	5 ~ 50℃				
大气压力	86~106Kpa				
相对湿度	5 ~ 95%				
通信方式	选配 RS232、RS485、LAN、Bluetooth				

型号	DP-S500	DP-P500	DP-T500	DP-H1000	DP-P1000	DP-T1000
泵类型	凸轮泵					
流量范围	0.5-500mL/min			1-1000mL/min		
耐压	15MPa			10MPa		
泵材料	316L	PEEK	钛合金	316L	PEEK	钛合金
单向阀	红宝石球/蓝宝石座					
流量准确度	±0.5%					
流量重复性	RSD≤0.3%					
工作模式	等度或梯度					
控制	仪器面板控制、计算机反控					
工作温度	5 ~ 50℃					
大气压力	86~106Kpa					
相对湿度	5 ~ 95%					
通信方式	选配 RS232、RS485、LAN、Bluetooth					

我们的服务

通过我们高性能稳定的产品及全面细致的服务，不断提升您的工作质量。

如需了解欧世盛更多信息，请您访问我们的网站：www.osskj.com

欧世盛（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区安宁庄东路 18 号光华创业园科研楼 608

电话：010-82439598

传真：010-82439598

Emai: osskj@osskj.com

河北欧世盛科技有限公司

地址：河北省文安县北部工业区

电话：0316-5307375/5308055

传真：0316-5302055

Emai: osskj@osskj.com