


组织捣碎机 MB 550 / MB800



进一步显著特点

- MICROTRON MB 550 和 MB 800 系统是专门为混合，分散，均质，乳化及粉碎设计而成的。
- MICROTRON MB 550 依据玻璃容积分为四种规格，125ml，250ml，500ml 和 1000ml。
- MICROTRON 800 依据不锈钢容积分为 2000ml 及 4000ml 规格。
- 两套设备均是安全的实验室接地设备，双层安全绝缘，无线屏蔽。
- 一套安全系统可以防止非控制型启动和伴随的人为伤害 - 安全盖好开机后，混合才开始。
- 操作过程中，如果盖子去除，设备自动停止。
- 这两套系统的设计能够承受高负载，他们体积小，节省空间，随时方便使用。

- 具有高温的强劲驱动单位
- 安全的通用风扇电机
- 安全系统
- 电子速度控制
- 均匀速度可调
- 锌压铸的传动套筒
- 软启动
- 不同的混合部件
- 不锈钢制成的搅动叶片
- CE 标志

MB 550 / MB 800 可靠, 安全, 有效

技术参数 MB 550



马达功率, 型号	550W 通用的高温风扇电机
速度控制	带有负载补偿的均匀的速度控制
提供电压	230V / 50Hz 或 100-120V / 60 Hz
最大转速	600 ~14'000 rpm
噪声	约 72 dB(A) 在 14'000 rpm 转速下
环境	0~40℃最大 .95% 湿度
标准	EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995
保护级别	按照标准 EN-60335-1, 级别为 1
直径 (h/Ø)	245mm / 190 mm
重量	4.4 kg
订货号	36010005

技术参数 MB 800



马达功率, 型号	800 W 通用的高温风扇电机
速度控制	带有负载补偿的均匀的速度控制
提供电压	230V / 50Hz 或 100-120V / 60 Hz
最大转速	500 ~17'000 rpm
噪声	约 79 dB(A) 在 14'000 rpm 转速下
环境	0 ~ 40℃, 最大 .95% 湿度
标准	EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995
保护级别	按照标准 EN-60335-1, 级别为 1
直径 (h/Ø)	245 mm / 190 mm
重量	5.3 kg
订货号	36010003

速度控制

具有负载补偿的均匀速度控制，强劲的驱动马达和速度控制按钮可以为每一个应用提供适合的速度。除此之外，电子控制确保驱动单位的软启动，不会出现扭曲和震动。



混合部件

MBA 125 到 MBA 1000 的混合部件可以轻松完整的拆卸。所有部件都是不锈钢材质，可安全清洗。MBA 2000 和 MBA 4000 是不锈钢材质的，可以安全清洗。坚固的盖子有集成的开口，部件是可堆叠的，可以节省空间。非常美观，卫生，耐用。



切割头

高性能不锈钢切割头。六个高级的切片是专门为最佳混合设计而成的一般适用于集中快速过程。也适用于较高要求的产品。切割头为不锈钢材质，易于拆卸和清洗。两个不锈钢球轴承是密封的两倍，可以与阻尼器无噪声紧密耦合。刀片，密封和阻尼器可以很容易交换



型号	MBA125	MBA 250	MBA 500	MBA 1000	MBA 2000	MBA 4000
序号	3	4	5	6	7	8
图片						
描述	具有 125ml 工作体积的玻璃容器附件，及切割头	具有 250ml 工作体积的玻璃容器和切割头	具有 500ml 工作体积的玻璃容器及切割头	具有 1000ml 工作体积的玻璃容器及切割头	具有 2000ml 工作体积的不锈钢容器及附件，切割头和安全盖 直径 :260/182mm	具有 4000ml 工作体积的不锈钢容器及附件，切割头和安全盖 直径: 280/240mm
型号	MBH125	MBH 250	MBH 500	MBH 1000	MB5 00	MB 800
序号	9	10	11	12	1	2
图片						
描述	MBA 125 的安全盖 总高度约 86 mm	MBA 250 的安全盖 总高度约 128 mm	MBA 500 的安全盖 总高度约 149 mm	MBA 1000 的安全盖 总高度约 : 228 mm	MICROTRON MB 550 驱动单元 (MB500 和 MBA500 附件及 MBH 500)	MICROTRON MB 800 驱动单元 (MB800 和 MBA 2000 附件不在提供安全盖不在提供范围内) 范围内)

订货信息

订货号	序号	描述	提供电压	工作体积	材料
36010005	1	MICROTRON MB 550	230 V	--	--
36010003	2	MICROTRON MB 800	230 V	--	--
36050005	3	MBA 125 - Mixing attachment to MB 550	--	125 ml	玻璃
36050010	4	MBA 250 - Mixing attachment to MB 550	--	250 ml	玻璃
36050015	5	MBA 500 - Mixing attachment to MB 550	--	500 ml	玻璃
36050020	6	MBA 1000 - Mixing attachment to MB 550	--	1000 ml	玻璃
36050050	7	MBA 2000 - Mixing jar to MB 800	--	2000 ml	不锈钢
36050055	8	MBA 4000 - Mixing jar to MB 800	--	4000 ml	不锈钢
36050025	9	MBH 125 - Safety hut to MB 550	--	--	丙烯酸玻璃
36050030	10	MBH 250 - Safety hut to MB 550	--	--	丙烯酸玻璃
36050035	11	MBH 500 - Safety hut to MB 550	--	--	丙烯酸玻璃
36050040	12	MBH 1000 - Safety hut to MB 550	--	--	丙烯酸玻璃