

## C611B 纸箱抗压试验仪

**C611B 纸箱抗压试验仪**, 适用于瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等包装件的耐压、形变、堆码试验，并判断纸箱抗压能力是否合格。同时兼顾塑料桶、纸桶、纸罐、集装容器桶等中空容器的抗压试验。支持试验相关信息监控与实验室综合数据在线管理。

### 产品特点<sup>注1</sup>

- 小型集成化设计，支持宽范围电源，满足各种场合的测试要求
- 提供压溃力试验、堆码试验 A、堆码试验 B 等多种试验方法
- 动态显示试验压力、试样形变，方便随时查看测试数据
- 高品质电机搭配双精密滚珠丝杠，试验速度可自由设定
- 过载保护、极限行程保护、故障自动报警等智能设计，保障操作安全
- 高端嵌入式计算机系统平台，仪器与软件合二为一，无需外接计算机
- 兰光独有的数据安全性设计，提高了数据管理和试验操作的可靠性
- 采用 Windows 风格窗体界面，键盘、鼠标操控，易学易用
- 配备 USB 端口和网口，方便数据传输
- 符合中国 GMP 对数据可追溯性的要求，满足医药行业需要（可选）
- 兰光独有的 DataShield™ 数据盾系统，方便数据集中管理和对接信息系统（可选）



### 参照标准<sup>注1</sup>

ASTM D642、ASTM D4169、TAPPI T804、ISO 12048、JIS Z0212、GB/T 16491、GB/T 4857.4、QB/T 1048-2004

### 测试应用<sup>注1</sup>

基础应用	纸箱压溃试验	用于测量瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等试样被压溃时的力值
	纸箱堆码 A 试验	用于测量在瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等试样上堆码时，试样的变形量
	纸箱堆码 B 试验	用于测量瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等试样在一定时间内、承受某力值时发生的变形量是否在合格范围内
扩展应用	中空容器压溃试验	用于测量中空容器等试样被压溃时的力值
	中空容器堆码 A 试验	用于测量在中空容器等试样上堆码时，试样的变形量
	中空容器堆码 B 试验	用于测量中空容器等试样在一定时间内、承受某力值时发生的变形量是否在合格范围内

### 技术参数<sup>注2</sup>

项目	参数
传感器规格	9 KN (三支)
力值精度	示值±1% (传感器规格的 10%-100%) ±0.1%FS (传感器规格的 0%-10%)
力值分辨率	1 N
形变分辨率	0.1 mm
试验速度	0~200mm/min (可设定任意整数)
速度精度	示值±2%
行程	450mm
试样高度	0~600 mm
试样空间	0.6 m (L) × 0.6 m (W) × 0.61 m (H)
外形尺寸	0.65 m (L) × 0.81 m (W) × 1.62 m (H)
电源	AC220V±10% 50Hz / AC120V±10% 60Hz 二选一
净重	180 kg

### 产品配置

标准配置	主机、显示器、鼠标、键盘、打印机（喷墨）、150mm 垫板（一块）
选购	计量辅助装置、GMP 计算机系统要求、DataShield™ 数据盾 <sup>注 3</sup>

注 1：所述参照标准、测试应用、产品特点，均以“技术参数”中的具体标注为准。

注 2：表中各项参数是在 Labthink 实验室、由专业操作人员，依据相关实验室环境标准的要求和条件测量得出。

注 3：DataShield™ 数据盾系统提供安全可靠的数据应用支持，该系统可被多台 Labthink 产品共用，请根据使用情况另外购买。

注：Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格、外观亦会相应改变，上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。