

防腐蚀溶剂回收真空泵 Chemical Solvent Recovery Systems

- 免维护，环保设计，超静音运行
- 密闭系统提供温和的蒸馏环境
- 精确控制的蒸发过程
- 进气口缓冲瓶，防止固体颗粒和液态水分进入泵体
- 收集溶剂彻底，可直接连接电源和工作系统
- 真空度范围: 2-13mbar
- 流速范围: 10-34L/min
- 系统由防腐隔膜真空泵，底板，分离器，冷凝器，数显真空表等部件组成
- CSC系列具有数显真空控制器，可以显示和自动控制系统真空度，它可以精确控制真空度在您设定的数值，并且在达到设定真空度时，关闭真空泵；这样，既可以节约能源、也可以延长隔膜及泵的使用寿命，还可以减少噪音污染

附件订货信息

名称	订货号
CSC/CSR/CSH圆底接收瓶	CS001
CSC/CSR/CSH冷凝管	CS002
CSC/CSR/CSH离析杯	CS013

技术参数

- Chemvak-CSR真空系统，真空泵的进出口都接有离析杯。



型号	CSR 410	CSR 510	CSR 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率(W)	95	245	245
极限真空度(mbar)	13	8	2
最大流量(L/min)	25	34	34
连接口外径(mm)	8	10	10
重量(kg)	11.6	14.9	15.7
订货号	900502	900503	900504

Chemvak-CSR真空系统标准配置：防腐隔膜真空泵1台，离析杯2个，固定底座1个，配套管路及接头。

技术参数

- Chemvak-CSH真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂。



型号	CSH 410	CSH 510	CSH 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率(W)	95	245	245
极限真空度(mbar)	13	8	2
最大流量(L/min)	25	34	34
连接口外径(mm)	8	10	10
重量(kg)	12.5	15.8	16.6
订货号	900512	900513	900514

Chemvak-CSH真空系统标准配置：防腐隔膜真空泵1台，离析杯1个，冷凝器1套，固定底座1个（含支杆），配套管路及接头。

技术参数

- Chemvak-CSC真空系统，真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂，同时装有真空控制器，可以设定、显示和控制系统的真空度。



型号	CSC 410	CSC 510	CSC 610
内嵌隔膜泵	C410	C510	C610
功率(W)	95	245	245
极限真空度(mbar)	13	8	2
最大流量(L/min)	25	34	34
连接口外径(mm)	8	10	10
重量(kg)	16	19.3	20.1
订货号	900522	900523	900524

Chemvak-CSC真空系统标准配置：防腐隔膜真空泵1台，真空控制器DVR380一台（含支杆），离析杯1个，冷凝器1套，固定底座1个（含支杆），配套管路及接头。

