



流体精量控制解决方案

Multispense 型多通道流体注液分装系统

Multispense系列系统为客户提供多通道方式的流体精量注液分装系统解决方案。Multispense系统能按照客户要求定制，1个控制箱模块能够控制多达32个注液通道。客户还可按需求增加控制箱与更多的通道或泵连接。常用的点液量从微升以下到几毫升。每一套系统都是按照客户的设计要求量身定做以满足客户的实际应用。

Multispense 900系列和2000系列控制箱配有易于使用的Eurocard通道板和标准RS 232界面，可用于连接电脑进行运行参数电脑编程。所有Multispense 900系列和 2000系列控制箱还配有系统PLC界面，可接受起动输入，回复准备输出，以及出错 输出信号。这样的配置可最大优化分装设备与现代化生产线的系统集成。此外客户亦可选择PLC独立通道起动输入，通道准备/出错输出，从而可以对每一独立通道实现灵活控制。

Multispense 900TS系列和2000TS系列控制箱配有一台机上或远程触摸屏人机界面。所有Multispense运行参数都通过触摸屏设置和监控。系统还提供3级(操作员，手册，主管)进入许可，以及储存/修正26个配方的能力。

特点：

- 1个控制箱能控制多达32个通道
- 高精度，可靠耐用，维修率极低
- 专业设计，便于与其他生产线设备系统集成
- 电路版模块化，便于维修
- 可对指定通道锁定停用
- 注液量从微升以下至1升
- 所有通道均与中央逻辑控制相联

可选项目：

- 触摸屏控制：机上集成或远程
- NEMA 12, 4X, 和不锈钢外壳
- CE认证
- 独立通道控制
- 根据客户应用做专门编程
- 往复旋转驱动器/线性驱动器择

典型应用:

- 隐形眼镜生产应用
- 皮下给药型药物/药膏喷涂
- 药水瓶及注射器注液分装
- 生化/医药诊断产品生产
- 香波及个人卫生用品生产
- 香料香水, 精华素, 及染料产品
- 树脂类及类脂类产品
- 环氧化物, 氰基丙烯酸酯, UV硫化剂, 及其他胶粘剂
- 其他高精度微量喷涂/注液的应用
- 点液机 / 点胶机

Eurocard 型通道卡



28 个通道控制箱



驱动器



美国IVEK公司的流体计量及喷涂/注液系统在全球以高精度和极佳的可重复性而著名。

广州飞升公司的电气/机械/化学/生化工程师们愿为客户提供专业咨询及免费样品测试, 以协助客户开发设计出最适合客户要求的系统及解决方案。

广州飞升精密设备有限公司

Guangzhou Ascend Precision Machinery Co.,Ltd.

电话: 020-22939609 传真: 020-22939609

地址: 广州市番禺区市桥街东环路128号德胜创意园10栋2楼

网址: <http://www.ascendgz.com>

联系人: 董丽红 15914520840 eva.dong@ascendgz.com