

L/S® 精密型分体式变速驱动器 置于方便位置—有限空间、通风橱、 隔离室的理想选择。


- 三位数字 LED 显示屏可显示马达转速—方便确认速度设置
- 远程控制能力：速度、方向以及启动/停止
- 流速控制精度±0.25%—是计量应用的理想选择

A. 带台式控制器的分体式驱动器

- 防冲溅 ABS 塑料控制器外壳，IP33 防护等级；驱动器外壳是环氧树脂涂层钢，IP33 防护等级
- 通过控制器背面的 DB9 母接头实现远程控制。

B. 带壁挂式控制器的可冲洗分体式驱动器

- 壁挂式控制器外壳材质为粉末涂层铝，IP66/NEMA 4X 等级，可冲洗；粉末涂层钢驱动器外壳为 IP66/NEMA 4X 等级，可冲洗
- 通过控制器的全天候连接实现远程控制能力



特点

- ✓ 流速范围：0.06 ~ 3400 mL/min
- ✓ 对速度、方向和启动/停止进行简单预先控制
- ✓ 双向马达—运行前后可清洁泵管；双向作业



B
07557-60 和
-70 型号含
壁挂式控
制器




转速 (rpm)	速度控制 (可重复性)	可接受泵头数量	马达功率	IP 防护等级	尺寸 (长x宽x高)	电源 (50/60 Hz)		目录号	单价
						VAC	Amps		
A. 带台式控制器的精密分体式驱动器									
6~600	±0.25% (600 rpm 时, 1 rpm;	2	1/10 hp	IP33	控制器: 10½" x 8¼" x 5" 驱动器: 10¾" x 4¾" x 4½"	90~260	2.2(115 VAC 时) 1.1(230 VAC 时)	ZD-07557-00	
1~100	100 rpm 时: 0.1 rpm)	4	(75 W)					ZD-07557-10	
B. 带壁挂式控制器的可冲洗分体式驱动器									
6~600	±0.25% (600 rpm 时, 1 rpm;	2	1/10 hp	IP66	控制器: 9" x 11¾" x 4½" 驱动器: 15½" x 7" x 6"	90~260	2.2(115 VAC 时) 1.1(230 VAC 时)	ZD-07557-60	
1~100	100 rpm 时: 0.1 rpm)	4	(75 W)					ZD-07557-70	

ZD-07557-51 延长线, 9 ft (2.7 m); 延长马达与控制器之间的距离
ZD-07595-47 连接线, 用于台式分体式驱动器; DB9 公接头,
25-ft (7.9-m) 长线缆, 带剥线头。用于远程控制

ZD-77300-32 连接线, 用于可冲洗分体式驱动器; 18-针圆接头, 25-ft
(7.9-m) 长线缆, 带剥线头。用于远程控制
ZD-17050-01 NIST 可溯源校准报告, 包含蠕动泵驱动器数据

选择一个完整系统

一个目录号包含所有 3 个!



系统	流速范围	随机配备			电源	目录号	单价
		泵头	泵管	驱动器			
	4.8~480 mL/min	Easy-Load® 3 泵头	C-Flex® ULTRA L/S 16 泵管 06434-16 10 ft (3 m)	分体驱动器 07557-00 6~600 rpm	90~260, 50/60	ZD-77913-60	
	17~1700 mL/min	Easy-Load II 泵头 77200-62	C-Flex ULTRA L/S 24 泵管 06434-24 10 ft (3 m)	分体驱动器 07557-00 6~600 rpm	90~260, 50/60	ZD-77913-70	
	17~1700 mL/min	Easy-Load II 泵头 77200-62	C-Flex ULTRA L/S 24 泵管 06434-24 10 ft (3 m)	分体驱动器 07557-60 6~600 rpm	90~260, 50/60	ZD-77913-80	