

软的硅胶移液按钮，颜色标示量程范围

DLC涂层的移液轴

多功能按钮，轻松校验

大面积玻璃表面，易于清洁

显示界面大及底部设计，易于  
读取容量值

标配3个不同材质及大小的把手，适用不  
同大小的手，并减少手温对精度的影响

拆卸无需工具，易维护

圆锥吸头及活塞涂有高质量的  
类金刚石薄膜（DLC），耐腐  
蚀性能更好


全球第一款由机器人校准的移液器，  
保证出厂时的最高精确度！

随主机附出厂合格证书及出厂校准  
报告（符合ISO-8655要求）

# Innoteg Pett 移液器

## 移液器产品系列

固定量程	产品货号	适配吸头最大体积
5 $\mu$ l	0020022806	10 $\mu$ l
10 $\mu$ l	0020022839	10 $\mu$ l
20 $\mu$ l	0020022840	200 $\mu$ l
25 $\mu$ l	0020022841	200 $\mu$ l
50 $\mu$ l	0020022842	200 $\mu$ l
100 $\mu$ l	0020022843	200 $\mu$ l
200 $\mu$ l	0020022844	200 $\mu$ l
250 $\mu$ l	0020022845	1,000 $\mu$ l
500 $\mu$ l	0020022846	1,000 $\mu$ l
1,000 $\mu$ l	0020022847	1,000 $\mu$ l



PETT Fix 固定量程移液器

可调量程	产品货号	适配吸头最大体积
0.1 - 2 $\mu$ l	0020022804	10 $\mu$ l
0.5 - 10 $\mu$ l	0020022831	10 $\mu$ l
2 - 20 $\mu$ l	0020022832	200 $\mu$ l
10 - 100 $\mu$ l	0020022833	200 $\mu$ l
20 - 200 $\mu$ l	0020022834	200 $\mu$ l
100 - 1,000 $\mu$ l	0020022835	1,000 $\mu$ l
0.5 - 5 ml	0020022836	5 ml
1 - 10 ml	0020022838	10 ml



PETT Vario 可调量程移液器



英诺德（广州）科学仪器有限公司

中文官网：[www.innoteg.com.cn](http://www.innoteg.com.cn)

联系电话：4009 000 900

联系邮箱：[info@innoteg-instrument.com](mailto:info@innoteg-instrument.com)

