

PORTABLE RM100

含便携箱



实验室支架

Your expertise closer to the product

无论在哪里，便携式RM 100都允许您在实验室无法操作的地方使用粘度测量方法。通过编程，记忆，温度测量和所有的测量系统，你所有的专业知识都在移动！

特点

- 续航1小时.
- 充电显示.
- 直接测量和时间停止.
- 数据记录和USB传输.
- 粘度范围大.
- 显示扭矩值.
- 可与实验室支架使用.
- 编程和测试方法记录.
- 用户和安全模式.
- 集成温度探头.
- 打印机连接.
- 兼容 RheoTex 软件.

技术参数

仪器类型

7寸触摸屏旋转粘度计

速度

在 0.3 and 1500 rpm 之间不受限制

扭矩范围

在 0.05 到 30 mNm

温度

RM100 有一个 PT100 传感器, 温度范围 -50 ° C to + 300 ° C

精度

+/- 1 % 满量程

重复性

+/- 0,2 %

显示

粘度-速度-扭矩-剪切应力-温度-剪切速率-

粘度单位的选择: cP/Poises或mPa.s/Pa.s

充电指示

标准

ASTM : D115 ; D789 ; D1076 ; D1084 ; D1337 ; D1338 ; D1417 ; D1439 ;
D1824 ; D2196 ; D2243 ; D2364 ; D2556 ; D3288 ; D3468 ; D3716 ; D3730 ;
D3794 ; D4016 ; D4143 ; D4878 ; D4889 ; D5324 ; D5400 ; D6279 ; D6577 ;
D7394 ; D8020 ; E2975 ; F1607 ; BS 5350
; DIN 2555 ; 3219 ; 52007-1 ; 53019-1 ; 54453 ; EN 302-7 ; 2555 ;
3219 ; 10301 ; 12092 ; 12802 ; 15425 ; 15564 ; ISO 1652 ; 2555 ;
2884-2 ; 3219 ; 10364-12.

语言

法语/英语/俄语/西班牙语

兼容测试系统

MS DIN, MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS R, MS ULV, MS SV

兼容温度控制

EVA DIN, EVA MS-R, EVA LR-BV, RT1

电源

90-240 VAC 50/60 Hz

模拟输出

4 - 20 mA

PC 连接

RS232 Port and USB

打印连接

USB 接口-兼容PCL/5

便携箱

包含

选件

实验室支架(PN 112950) RheoTex
软件(PN N311000
+license PN N311100)

Dimensions and weight

测量头: Ø 85 mm 高: 310 mm

便携盒: L265 x W125 x H65 mm

重量: 2 kg

应用领域



食品



药品化妆品



油漆/墨水/涂料



化学/石油



汽车工业



建筑材料



教育科研

供货型号:

货号	配置	粘度范围 (mPa.s)
T100100	PORTABLE RM100 便携式粘度计	200 to 240M*

M for million, K for Thousand * With MS ASTM R2 to R7. Not included

中昊清远(北京)科技有限公司

Tel : 010-84786530

Fax :010-84786530

jeffzhou@chohao.com

www.chohao.com

